


Infusionsaggregat



Infusionsaggregat luftat L 86



Luftat infusionsaggregat avsett för användning till infusionsflaska av glas. Insticksspetsen är speciellt utformad för enkel penetration av gummi-/plastmembran

Finns med öppen eller stängd lucka och i olika slanglängder och med öppen eller stängd lucka. Vår unika Rullock och Flowstop eliminerar risken för läckage och kontamination av luer-lockkopplingen.

I det breda sortimentet finns aggregat med 300 cm slang, med inbyggd R-lock backventil, för infusionspump, med integrerad 3-vägskran, med mikrodropp 60 dr/ml samt som PVC-fritt alternativ green line®. Patenterad rullklämma ger en säker och konstant droptakt.

EN standarder

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN ISO 8536-4, Luer-lock DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.


CODAN's produkter är tillverkade i Europa.

- En säker förbindelse

Infusionsaggregat



Infusionsaggregat luftat L 86



1. Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran
2. Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter 0,2µm. Luckan skall stängas då inte luftning krävs, t ex vid användning till infusionspåse av plast
3. Droppkammare med nivåring, den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Dropprör standard (20 drp/ml = 1 g +/- 0,1g). Vätskefilter med 176 mm² verksamt filteryta och exakt maskvidd på 15µm

4. Slang av PVC, 175 cm Ø 3,0 x 4,1 mm. Fyllnadsvolym: 12,4 ml 175 cm slang och 21,2 ml 300 cm slang
5. Patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av dropptakten. Maximalt +/-7% avvikelse för PVC-aggregat respektive maximalt +/-10% för PVC-fria aggregat
6. Roterbar Luer-Lock, (Rullock, koppling enl. EN standard). Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med Flowstop eliminerar risken för läckage och förhindrar kontamination av Luer-Lockkopplingen

Materialspecifikation

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)

Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren

Vätskefilter: Polyamid 6.6

Slang: PVC NoDEHP alt. PVC-fri green line®

Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen

3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen

Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)

Flowstop: Hydrofobiskt filter

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
175 cm slang								
434437	Inf agg L86 luftn med stängd lucka	10	100	3600	J	N	S	TOTM
434841	Inf agg L86 stängd lucka Flowstop green line®	10	100	3600	J	J	S	NEJ
300 cm slang								
434438	Inf agg L86 luftn med stängd lucka 300cm	10	80	2880	J	N	S	TOTM
434842	Inf agg L86 stängd lucka 300cm Flowstop green line®	10	80	2880	J	J	S	NEJ
Homecare								
434443	Inf agg L86 luftn med stängd lucka 20-pack	20	160	1920	J	N	S	TOTM
434445	Inf agg L86 luftn med stängd lucka 300cm 10-pack	10	80	960	J	N	S	TOTM