



METALLSUG

- Engångs, för kirurgiskt ingrepp och undersökning i örat
- Sterilt 1-styck förpackad i peel pack eller i "Big-pack" BP (2 x 30 pack)
- Den böjda vinkeln är speciellt utformad för att underlätta undersökning och ingrepp via mikroskop
- Snabbkoppling - lätt att byta metallsug under pågående behandling
- Sterilisering: EO
- Material: PP/ Medicinskt rostfritt stål

Metallsug - Stapes

- Specialsug för stapeskirurgi



6066507040

Artikelnr	mm	Färg	Koppling	Avd./Trpt. fp	/peel-pack
6066500040	0,4 x 70	lila	luer-lock	60/1800	1 st
6066507040	0,4/0,7 x 77	lila	luer-lock	10/900	1 st
6066500070	0,7 x 70	svart	luer-lock	60/1800	1 st
6066500100	1,0 x 70	brun	luer-lock	60/1800	1 st
6066500100BP	1,0 x 70	brun	luer-lock	60/720	30 st
6066500120	1,2 x 70	rosa	luer-lock	60/1800	1 st
6066500140	1,4 x 70	vit	luer-lock	60/1800	1 st
6066500140BP	1,4 x 70	vit	luer-lock	60/720	30 st
6066501140	1,4 x 70	vit	rund hub	60/1800	1 st
6066501140BP	1,4 x 70	vit	rund hub	60/720	30 st
6066500170	1,7 x 70	grå	luer-lock	60/1800	1 st
6066500170BP	1,7 x 70	grå	luer-lock	60/720	30 st
6066500208	2,0 x 70	grön	luer-lock	60/1800	1 st
6066500208BP	2,0 x 70	grön	luer-lock	60/720	30 st
6066502140	2,0 x 70	grön	rund hub	60/1800	1 st
6066502140BP	2,0 x 70	grön	rund hub	60/720	30 st
6066500045	0,4 x 80	lila	luer-lock	60/1800	1 st
6066500072	0,7 x 80	svart	luer-lock	60/1800	1 st
6066500102	1,0 x 80	brun	luer-lock	60/1800	1 st
6066500122	1,2 x 80	rosa	luer-lock	60/1800	1 st
6066500142	1,4 x 80	vit	luer-lock	60/1800	1 st
6066500142BP	1,4 x 80	vit	luer-lock	60/720	30 st
6066501180	1,4 x 80	vit	rund hub	60/1800	1 st
6066501180BP	1,4 x 80	vit	rund hub	60/720	30 st
6066500172	1,7 x 80	grå	luer-lock	60/1800	1 st
6066500200	2,0 x 80	grön	luer-lock	60/1800	1 st
6066500200BP	2,0 x 80	grön	luer-lock	60/720	30 st
6066502200	2,0 x 80	grön	rund hub	60/1800	1 st
6066502200BP	2,0 x 80	grön	rund hub	60/720	30 st
6066500250	2,5 x 80	orange	rund hub	30/900	1 st
6066500250BP	2,5 x 80	orange	rund hub	60/720	30 st
6066500300	3,0 x 80	blå	rund hub	30/900	1 st
6066500300BP	3,0 x 80	blå	rund hub	60/720	30 st
6066500400	4,0 x 80	gul	rund hub	30/900	1 st
6066500400BP	4,0 x 80	gul	rund hub	60/720	30 st
6066509100	1,0 x 100	brun	luer-lock	30/900	1 st
6066509122	1,2 x 100	rosa	luer-lock	30/900	1 st
6066509140	1,4 x 100	vit	luer-lock	30/900	1 st
6066509140BP	1,4 x 100	vit	luer-lock	60/720	30 st
6066501100	1,4 x 100	vit	rund hub	30/900	1 st
6066509170	1,7 x 100	grå	luer-lock	60/1800	1 st
6066509200	2,0 x 100	grön	luer-lock	30/900	1 st
6066509200BP	2,0 x 100	grön	luer-lock	60/720	30 st
6066502100	2,0 x 100	grön	rund hub	30/900	1 st
6066509250	2,5 x 100	orange	rund hub	30/900	1 st
6066509250BP	2,5 x 100	orange	rund hub	60/720	30 st
6066509300	3,0 x 100	blå	rund hub	30/900	1 st
6066509300BP	3,0 x 100	blå	rund hub	60/720	30 st

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning