

## Belysningslåda H-E Mini LED



Belysningslåda H-E Mini passar till syntavlor med max mått 320 x 600 mm.

Tavlor: TVH (HVOT), EVND, NFD, SNELLENS E och KM-tavlan.

Av vitlackerad plåt med hål för montering på vägg eller på golvstativ.

Yttermått: 725 x 415 x 160 mm

S-märkt med ljuspunkt (fixationslampa) och 2 st LED lysrör 7,3W/865, kabel 2,5 m och jordad stickkontakt.

Skyddsklass: 1 IP Klass.20, 230 V, 0,7 A.

Underhåll:

Lysrören byts ut vid behov, man bör byta på båda sidorna samtidigt för att uppnå en jämn ljusstyrka.

Rengöring: Torkas av med lätt fuktad tygduk.

Tål rengöring med Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EG.

Produkten uppfyller standard EN 60598-1:2008+A11 samt EN 60598-2-1:1989

Belysningslåda H-E Mini levereras komplett med 3 stycken självhäftande magneter för fäste av syntavla.

Obs! Syntavla beställs separat.

**Belysningslåda H-E Mini**

**Art.nr: 602-1150**

Tillbehör:

Golvstativ Universal

Art.nr: 602-1080

Magnet för syntavlor, 3 st/fp

Art.nr: 602-1040