

Dispenser Hållare 600MI



ArtNr	Förpackningstorlekar
73470	1 St

Användningsområde

Armmanövrerad dispenserhållare avsedd för 600ml flaska. Kan monteras i samma skruvhål som en dispenserhållare för en 1L dispensopack.

Produktfakta

Hållare för fyrkantig 600-ml flaska. Armmanövrerad för väggmontage. Kan med fördel rengöras med LIV Ytdesinfektion +45. Tillverkad av rostfritt stål.

Övrigt

Rengöres vid behov eller i samband med flaskbyte. Fukta en pappersduk med och torka noggrant. Låt därefter dispenserhållaren lufttorka.