



## LFM LED G2

Design: [Hans Bleken Rud](#)

LFM LED är en förstoringsslampa med låg vikt helt i metall, LED-ljuskälla och en flexibel fjäderbalanserad arm i Luxotradition. Armen ger lång räckvidd och maximal vertikal och horisontell rörelse och stannar alltid i rätt läge utan att dippa. Flexibiliteten i skärmfästet mellan lampans huvud och arm gör exakt positionering lätt.

LFM LED är lika väl lämpad för professionellt bruk som för användning av synskadade och andra med behov av exakt förstoring. Den låga vikten gör den enkel att flytta runt. LFM LED monteras enkelt med ett avtagbart bordsfäste.

### **Skuggfri förstoring**

Den  $\varnothing 127$  mm glaslinsen är placerad i mitten av en cirkel av LED-ljuskällor. Detta är det perfekta sättet att belysa ett objekt, det praktiskt taget eliminerat från skuggor.

LFM LED levereras med en 3 dioptrier glaslins. En tygpåse följer med som solskydd och för att skydda linsen från damm.

### **LED: Framtidens ljuskälla!**

LFM LED är utrustad med en full cirkel av lysdioder (LED). Den har trestegs ljusreglering (100% - 50% - 0). Lysdioder har en otroligt lång livslängd. Dioderna i LFM LED har en livslängd på 50.000 timmar. Det betyder 25 år eller mer med normal användning. Du kommer aldrig att behöva byta ljuskällan!

LFM LED G2 med 3 dioptrier inkl. bordsfäste

art.nr 592-2010

Tillbehör:

Golvstativ

art.nr 592-1020

LFM LED G2  
Lättvikts förstoringslampa  
Måttskiss

