




Sterilborstar

Autoklaverbara borstar för renrum eller sterila applikationer. Borst av rostfritt stål, mässing eller nylon. Samtliga borst är förhållandevis mjuka för att minimera risken för repor – mässingsborsten är något mjukare än stålborsten. För extra känsliga legeringar rekommenderar vi nylonborst.



Art.nr	Längd	Handtag	Borst	Övrigt
GB4	165 mm	Aluminium	Rostfritt stål - 30 mm bredd	Enkel borstrad
ALB	165 mm	Aluminium	Rostfritt stål - 30 mm bredd	Dubbla borstrader
GB4-M	165 mm	Aluminium	Mässing - 30 mm bredd	Enkel borstrad
ALB-M	165 mm	Aluminium	Mässing - 30 mm bredd	Dubbla borstrader
GB22-N	158 mm	Acetal	Nylon - 30 mm	2 borstrader
GB23-N	158 mm	Acetal	Nylon - bredd 30 mm	3 borstrader
MRK	93 mm	Mässing	Rostfritt stål - 4 mm längd	
MRL	100 mm	Mässing	Rostfritt stål - 10 mm längd	
MRK-M	93 mm	Mässing	Mässing - 4 mm längd	
MRL-M	100 mm	Mässing	Mässing - 10 mm längd	

**TEUBER
BLOMDAHL**
ELEKTRONIKVERKTYG AB