

# Infusionsaggregat



## Infusionsaggregat oluftat B 86



### Olufat infusionsaggregat för användning till infusionspåsar/plastflaskor

Infusionsaggregat B86 är specialtillverkat för att passa till infusionspåsar av plastmaterial. Vår unika Rullock och Flowstop eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer Lock-kopplingen.

I det breda sortimentet finns aggregat med 300 cm slang, med inbyggd R-lock backventil, för infusionspump, med integrerad 3-vägskran samt som PVC-fritt alternativ green line®. DEHP-fritt. Patenterad rullklämma ger en säker och konstant dropptakt.

EN standard

DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.


För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.

För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.

**CODAN's produkter är tillverkade i Europa.**

**- En säker förbindelse**

## Infusionsaggregat oluftat B 86



1. Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för att minska risken för perforation av infusionspåsen.

2. Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Vätskefilter med 176 mm<sup>2</sup> verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm

3. Slang Ø 3,0x4,1 mm. Fyllnadsvolym: 12,4 ml, 175 cm slang 21,2 ml, 300 cm slang

4. Droppregulator - för noggrann inställning av dropptakten. Maximalt +/-7% avvikelse för PVC-aggregat respektive maximalt +/-10% för PVC-fria aggregat

5. Roterbar Luer-Lock, Rullock som garanterar säker förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med Flowstop eliminerar läckage, samt förhindrar kontamination av Luer-Lockkopplingen

### Materialspecifikation

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)

Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren

Vätskefilter: Polyamid 6.6

Slang: PVC NoDEHP alt. PVC-fri green line®

Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen

3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen

Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)

Flowstop: Hydrofobiskt filter

**Steriliseringsmetod:** Etylenoxid

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
	<b>175 cm slang</b>							
373179	Inf agg B86	10	100	3600	J	N	S	TOTM
	<b>green line® PVC-fri slang</b>							
374808	Inf agg B86 green line®	10	100	3600	J	J	S	NEJ
374815	Inf agg B86 Flowstop (4-L) green line®	100	400	3200	J	J	S	NEJ
374816	Inf agg B86 300cm green line®	10	80	2880	J	J	S	NEJ
	<b>175 cm slang och inbyggt SWAN-Lock injektionsmembran</b>							
374825	Inf agg B86 Y-SWAN-LOCK® green line®	10	100	3600	J	J	S	NEJ