


## Tillbehör

- a Engångsinnerkanyl (DIC) med 15 mm snäppkonnektor för användning tillsammans med DCT, DFEN, DCFS och DCFN kanyler,
- b Fenestrerad engångsinnerkanyl (DICFEN) med 15 mm snäppkonnektor för användning tillsammans med DFEN och DCFN kanyler,
- c Reservinnerkanyl (SIC) med 15 mm vridkonnektor för temporär användning tillsammans med LPC, FEN, CFS och CFN kanyler, t. ex.när den återanvändbara innerkanylen rengörs,
- d Dekanyleringsplugg (DCP) för användning tillsammans med FEN och CFN kanyler,
- e Dekanyleringsplugg (DDCP) för användning tillsammans med DFEN, DCFS och DCFN kanyler,
- f Hätta för användning på återanvändbara fenestrerade innerkanyl till FEN och CFN kanyler,
- g Shiley™ talventil (SSV) med silikonmembran,
- h Shiley™ talventil (SSVO) med silikonmembran och integrerad O<sub>2</sub>-port.



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNGNING:

REF	Storlek	För användning med	Antal per förpackning
4DIC	4	4DCT, 4DFEN, 4DCFS, 4DCFN	10
6DIC	6	6DCT, 6DFEN, 6DCFS, 6DCFN	10
8DIC	8	8DCT, 8DFEN, 8DCFS, 8DCFN	10
10DIC	10	10DCT, 10DFEN, 10DCFS, 10DCFN	10
4DICFEN	4	4DFEN, 4DCFN	10
6DICFEN	6	6DFEN, 6DCFN	10
8DICFEN	8	8DFEN, 8DCFN	10
10DICFEN	10	10DFEN, 10DCFN	10
4SIC	4	4LPC, 4FEN, 4CFS, 4CFN	10
6SIC	6	6LPC, 6FEN, 6CFS, 6CFN	10
8SIC	8	8LPC, 8FEN, 8CFS, 8CFN	10
10SIC	10	10LPC, 10FEN, 10CFS, 10CFN	10

REF	Storlek	För användning med	Antal per förpackning
4DCP	4	4FEN, 4CFN	10
6DCP	6	6FEN, 6CFN	10
8DCP	8	8FEN, 8CFN	10
10DCP	10	10FEN, 10CFN	10
DDCP	Valfri storlek	DCFS, DCFN och DFEN kanyler	10
CAP	Valfri storlek	FEN och CFN kanyler	10
SSV	Alla kanyler med 15 mm konnektor		2
SSVO	Alla kanyler med 15 mm konnektor		2