


3M Hälsovård

9028, 9030, 9031, 9050 Steri-Drape™ häftande hållakan



Starkt, blått lågluddande

3M™ Steri-Drape™ (9030)
47" (120cm)



59" (152cm)

3M Häftande hållakan

3M häftande hållakan är framställda i starkt och lågluddande Steri-Drape material. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. 3M häftande hållakan finns i flera olika storlekar och med både centrerat och icke centrerat hål.

3M

3M™ Steri-Drape™

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret.


Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som på den välkända Micropore™ tejen, som efter mer än 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar.

Steri-Drape™ materialet är kompatibelt med häftämnet vilket gör att 3Ms tillbehörsprodukter såsom slanghållare, instrumentpåsar och absorptionsdukar kan tas bort och flyttas utan att materialet skadas.

Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela draperingen eftersom 3M ser hela lakanet som ett kritiskt område. Materialet består av polypropylen laminerat med polyeten och är mellanabsorberande, vilket är tillräckligt vid de flesta typer av ingrepp. Vid behov kan det kompletteras med högabsorberande dukar eller uppsamlingspåsar där det behövs, som kan kastas efter hand. På så vis minimeras ytor med högabsorberande cellulosebaserat material med kortare fibrer, och risken för fibersläpp minimeras. Så får du en renare, tryggare och tåligare drapering.

Häftande hållakan

3M häftande hållakan är framställda i starkt och lågluddande Steri-Drape material. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. 3M häftande hållakan finns i flera olika storlekar och med både centrerat och icke centrerat hål.



Beställningsinformation		
Art nr	Produktbeskrivning	Antal i förp/ förp per lev förp
9028	Häftande hållakan 75x75cm, centrerat hål 6x8cm	40/4
9030	Häftande hållakan 120x150cm, centrerat hål 6x8cm	20/4
9031	Häftande hållakan 150x183cm, icke centrerat hål 6x8cm	25/2
9050	Häftande hållakan 228x300cm, centrerat hål 12x16cm	10/2

Material; Polypropylen och polyeten (barriär)
Häftämne; Akrylatbaserat, 2,5cm brett häftämnnesområde
Tillverkningsland; Mexiko
Hållbarhet; 3 år
Steriliseringmetod; ETO

3M häftande hållakan 9028, 9030, 9031 och 9050 uppfyller gällande standard SS-EN13795.



Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se