

Tillbehör infusion/injektion > 3-vägskranar med och utan slang PVC



Våra trevägskranar fungerar för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängnings slang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-LOCK® finns integrerat antingen på 3-vägskranen eller direkt på slangen för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen på vissa av kranarna vilket ger ett friare arbetssätt.

Injektionsmembran SWAN-LOCK®:

Är integrerat direkt på 3-v kranen eller på slangdelen. Ytterst liten dead-space 0,07 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

Materialspecifikation

Slang: Polyvinylklorid (PVC) med TOTM (övrig mjukgörare), DEHP-fri

Kran: Polykarbonat/Polyetylen

Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen

FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Kranens innerdiameter: 2,2 mm


Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml

SWAN-LOCK® Fyllnadsvolym 0,09 ml singelprodukt, (Inbyggd = kort modell) fyllnadsvolym 0,07ml

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar (29 psi)

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

Standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
714546	3-v kran 10cm roterb Y-SWAN slang	10	80	N	J	S	TOTM
714853	3-v kran SWAN-LOCK® 105cm fast Y-SWAN slang green line®	10	80	N	N	S	NEJ
714510	3-v-kran 120cm slang	10	80	N	J	S	TOTM
714506	3-v-kran 15cm slang	10	100	N	J	S	TOTM
714507	3-v-kran 30cm slang	10	80	N	J	S	TOTM
714508	3-v-kran 60cm slang	10	80	N	J	S	TOTM
714509	3-v-kran 90cm slang	10	80	N	J	S	TOTM
714537	3-v-kran sido SWAN-LOCK® 15cm slang	10	100	N	J	S	TOTM
714519	3-v-kran två SWAN-LOCK® 15cm slang	10	100	N	J	S	TOTM

Produktbladsnr 401

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2016-07-07 14:12