

Delta-Cast® Soft

Den flexibla lösningen



- Semi-rigid
- Mångsidig användning
- Patientkomfort

Delta-Cast® Soft

Den flexibla lösningen

Delta-Cast® Soft är ett semi-rigid glasfiberfritt syntetförband, som möjliggör funktionell immobilisering för frakturer och skadade mjukdelar.

Flexibilitet och rörelse

Delta-Cast® Soft är en utmärkt lösning för funktionell immobilisering, då den ger stöd samtidigt som den möjliggör en viss rörlighet. Genom att variera antal lager, kan stödet anpassas efter varje patients behov.

Mångsidig användning

Delta-Cast® Soft går utmärkt att använda för både cirkulära och avtagbara syntetförband. Den patenterade väven ger en perfekt passform och stöd runt svåra kroppskonturer. Ett jämnt motstånd vid avrullning, utmärkt laminering och hållbarhet är viktiga egenskaper för Delta-Cast® Soft. Torr liksom våt applicering är möjlig samt att det går kombinera med andra syntetförband och gips.

Komfort


Delta-Cast® Soft ger en fin yta som inte skaver och mjuka kanter som ger bättre komfort för patienten. Delta-Cast® Soft kan reducera rehabiliteringstiden genom att patienten kan utföra sina normala aktiviteter.

Att avlägsna

Delta-Cast® Soft kan avlägsnas med sax, lindas av för hand eller med gippsåg.

Material

Polyester, röntgengensynlig.



Beställningsinformation

Art.nr	Färg	Storlek	Antal/förp
72708-02	<input type="checkbox"/> Vit	2,5 cm x 1,8 m	10 rl/förp
72708-12	<input type="checkbox"/> Vit	5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-22	<input type="checkbox"/> Vit	7,5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-32	<input type="checkbox"/> Vit	10 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-42	<input type="checkbox"/> Vit	12,5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-05	<input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå	5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-15	<input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå	7,5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-25	<input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå	10 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-08	<input checked="" type="checkbox"/> Röd	5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-18	<input checked="" type="checkbox"/> Röd	7,5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-28	<input checked="" type="checkbox"/> Röd	10 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-01	<input checked="" type="checkbox"/> Svart	5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-11	<input checked="" type="checkbox"/> Svart	7,5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-21	<input checked="" type="checkbox"/> Svart	10 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-09	<input type="checkbox"/> Tassmönster*	5 cm x 3,6 m	10 rl/förp
72708-19	<input type="checkbox"/> Tassmönster*	7,5 cm x 3,6 m	10 rl/förp

