

Clax Elegant free

Flytande tvättmedel utan blekmedel och parfym för kulör- vit- och fintvätt

3CL3

Produktbeskrivning

Clax Elegant free är ett koncentrerat komplett flytande tvättmedel utan blekmedel och parfym för all slags tvätt. Produkten är främst avsedd för automatisk dosering men kan också doseras manuellt.

Clax Elegant free kan användas i alla vattenhårdheter i 30-95 °C. Produkten är mycket effektiv och skonsam för såväl kulörta som vita bomullstextilier och polyester/bomull.

Produktegenskaper

Clax Elegant free är ett lågalkaliskt, mildt tvättmedel, uppbyggt av en effektiv kombination av tensider, avhärtningsmedel och enzymer. Produkten är baserad på tvål och citrat, vilket ger en god avhärtningsförmåga, hög dispergeringsförmåga samt förhindrar effektivt återutfällningar av smuts och salter på textilierna.

Clax Elegant free är uppbyggd av en kombination av anjontensider och nonjontensider, vilket medför ett utmärkt tvättresultat på fet- och oljerik smuts. Produkten innehåller även polymer för att minska risken för färgfällning. Ett protolytiskt enzym spjälkar effektivt proteiner så att dessa blir vattenlösliga. Exempel på smuts som innehåller sådana proteiner är blod, svett, hudpigment och matrester. Lipas enzymer bryter ner den feta smutsen.

Clax Elegant free är ett komplett tvättmedel för kulör- vit- och fintvätt speciellt anpassad för fastighetstvättstugor och för tvättgods från sjukhus, hotell och restauranger. Ingredienserna i **Clax Elegant free** har valts med största omsorg för miljön.

Produktfördelar

- Utmärkt tvättresultat på nästan alla slags fläckar och smuts
- Skonsam mot färger
- Högeffektivt mot proteinrik och fet smuts (ex. blod och matfett)
- Produkten är främst lämpad för kulör- och fintvätt
- Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet
- Miljömärkt med Svanen



Clax Elegant free

Bruksanvisning

Dosering är beroende av tvättgodsets smutsighetsgrad

Dosering ml/kg tvätt (80 % av Sverige har mjukt vatten.)

Smutsighetsgrad	Vattenhårdhet		
	Mjukt	Medelhårt	Hårt
Lätt	5	10	15
Medel	10	15	20
Hårt	15	20	25

För bästa tvättresultat:

- Tvätta i avhärdat vatten
- Tvätta alltid polyester/bomull separat
- Blanda aldrig kulört och vitt tvättgods
- Clax Sonril Light används med fördel för skonsam blekeffekt på vita textilier

Teknisk information

Utseende:	Klar, lätt gulfärgad vätska
pH [koncentrat]:	6,5 - 7
Densitet [20°C]:	1,10
Viskositet [mPa.s;25°C]:	275

Skyddsföreskrifter och lagring

Förvaras i sluten originalförpackning eller (vid speciella fall) i en godkänd förvaringstank som inte utsätts för extrema temperaturer. Förvaringstanken bör i sådana fall rengöras regelbundet.

Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat varuinformationsblad.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek
7510564	10 l
6973293	20 l
5824082	60 l
6973371	200 l

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313

Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Tel: 08 - 77 99 300

Fax: 08 - 77 99 399

www.diversey.com

P00062SESE-12

© Copyright 2011 Diversey

2