



Innehåll

NPA Plast AB är företaget för dig som vill ha en pålitlig och serviceinriktad leverantör av polyetenprodukter. Med egen produktion och distribution täcker vi effektivt marknadens behov.

Vi jobbar dagligen med kundspecifika produkter och tack vare snabb ledtid och en modern maskinpark kan vi hjälpa dig med nästan alla dina förfrågningar. Läs mer om vår produktion på sidan 4–5.

Vi har utvecklad vår egen produktportfölj och kan nu erbjuda TubeSac i flera olika färger och TubeStand ställ i två olika prisklasser (sid 32). Byggtorckslag med eller utan tryck i olika tjocklekar är också det en av nyheterna i katalogen (sid 34).

För att göra det lättare för dig att hitta alla våra spännande nyheter har vi märkt de produkterna med ★.

För att inte missa några nyheter och erbjudanden under året – anmäl dig till vårt nyhetsbrev på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar
NPA Plast AB

OM

Nordiskt Papper AB	2
Miljöarbete	3
Produktion	4
Begrepp	6
Svetsningar	7
Mått	8

PLAST

Insats- & papperskorgpåsar	10
Sopsäckar	12
K3- & X3M-säckar	16
Bygg- & matavfallssäckar	17
Knytsäckar	18
Pantamera	19
Optiska säckar & påsar	20
Knytpåsar	21
Bärkassar	22
Chark- & fruktpåsar	24
Fryspåsar	25
Däcksäckar/vakuumplast	26

SPECIAL

Biostark	28
TubeSac	30
TubeStand	32
Jumbo- & dissipativa säckar	33
Specialprodukter	34
Exponeringsprodukter	36

EMBALLAGE

Folier	38
Sträckfilm	40
Toppark & pallhuvar	42

PAPPER & PAPP

Papperssäckar	44
Papperskassar	45
Mjölkpapp	46

ÖVRIGT

Upphandlingar	48
Kundspecifika produkter	49
Kaffefilter	50
Sträckfilmshållare	52

INDEX

Index	54
Beställning & kontakt	56

NPA Plast AB



Med rötter som sträcker sig tillbaka till tidigt 70-tal präglas NPA Plast AB av ett genuint intresse och en fördjupad kunskap som få bolag i branschen kan mäta sig med.

NPA Plast AB är ett specialiserat företag som arbetar med produktion, distribution och försäljning av polyetenprodukter.

Miljöarbete



I arbete med våra plastprodukter är ett aktivt miljötänk självklart. Att använda återvinningsbart som återvunnet material samtidigt som vi inte tummar på kvaliteten är viktig för oss. Det är därför av stor vikt att vi, underleverantörer och kunder har en gemensam syn på plast.

Vi lägger ner mycket arbete på hitta produkter som har låg vatten- och energiförbrukning och så lite koldioxidutsläpp som möjligt under produktion.

Det går att överslagsräkna på hur mycket miljön tjänar på återvunna produkter. Koldioxidutsläppen minskar med ungefär 2 kg för varje 1 kg återvunnen polyetenplast jämför med nyttillverkning av samma mängd, därtill minskar även råoljaförbrukningen med 1 liter.

STRONG

Ett exempel är vårt arbete är STRONG-serien, sopsäck och påsar av 100% återvunnen polyeten. STRONG-serien finns i alla tänkbara storlekar och täcker upp hela spektrumet av användningsområden; industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård.

Produktion



Sedan sommaren 2014 ligger merparten av vår produktion hos vårt egenägda dotterbolag NPA Plast Polen.



2014 var också året då vi investerade mer än någonsin i vår maskinpark. Med vår nya maskin för bärkassar och påsar kan vi effektivt täcka våra kunders nuvarande och framtida behov.

Tack vare vår personal och maskinpark har vi avsevärt förkortat våra ledtider.

I dagsläget jobbar vi med att ytterligare utöka vår produktionsvolym genom fler investeringar i ny teknologi och tillverkningsteknik.



Vi köper råvara av högsta kvalitet, både återvunnen och nyproducerad.




Vi är speciellt stolta för vår produktion av kundspecifika bärkassar.

Ett effektivt sätt att kommunicera med era nuvarande och blivande kunder är en bärkasse med tryck. Att gå miste om chansen att göra gratisreklam för ert företag kan i längden bli kostsamt.

Vi kan därför erbjuda följande: Bärkasse tillverkad i valfri färg med en storlek på 15 liter eller mer, med eller utan tryck.

Dessa kan vi leverera på 4–6 veckor efter godkänt tryckoriginal.

Kontakta oss för en offert.



På vår webbplats www.npaplast.se kan du se en nyproducerad film från vår tillverkning.

Begrepp

PE-begrepp

PE kan betraktas som en hel familj termoplaster, med alltifrån den mjukare kvaliteten LDPE (lågdensitetspolyeten) till den styvare HDPE (högdensitetspolyeten). Det är således densiteten, hur tätt molekylkedjorna sitter, som skiljer polyetentyperna åt.

HDPE står för High Density Polyethene och framställs vid så lågt tryck att polymerkedjorna hinner bildas till raka kedjor. Detta medför att de sedan packar sig tätt samman och materialet blir styvt. Materialet blir väldigt starkt i förhållande till sin tjocklek och upplevs "prassligt".

LDPE, Low Density Polyethene, däremot tillverkas vid högt tryck, etenmolekylerna har hög energi och rör sig mycket. Reaktionen resulterar i polymerkedjor som är rikt förgrenade och som inte kan lägga sig nära varandra av utrymmesskäl. LDPE blir därmed mjukt och lämpar sig för att göra till exempel förpackningsfilmer och bärkassar.

LLDPE, Linear Low Density Polyethelene, är en modifiering av LDPE för att få ytterligare användningsområden. Den har en jämn distribution av likformiga och små sidokedjor som kan framställas under lägre tryck and LDPE, den är därför starkare och segare än vanlig LDPE.

MDPE, Medium Density Polyethelene, kan framställas direkt eller som en blandning av HDPE och LDPE och är därför ett mellanting mellan de båda polyetenen.

Övriga begrepp

Coex, samextrudering, betyder att det är multipla lager med olika egenskaper som extruderas samtidigt för att ge till exempel en säck unika egenskaper så som glatt på utsidan och sträv på insidan.


Die-cut, detta är en helt vanlig kasse fast med stansade handtag i själva påsen.

Patch handle, bärkasse med förstärkta stansade handtag, oftast fästs ett extra lager LDPE på insidan av påsen.


Livsmedelsgodkänd, foodgrade, för att få placera livsmedel i PE-plast krävs att den är så ren som möjligt. Detta för att så lite som möjligt av ämnet som förpackningen är tillverkad av ska hamna i livsmedlet. Läs mer om detta på livsmedelsverkets webbplats www.slv.se.

Svetsningar


Vikningar:




Invikt/Bälgad




C-vikt + Invikt/Bälgad



V-vikt




C-vikt



3-ply vikt




Planvikt




Stjärnbotten (underifrån)
V-vikt + Invikt/Bälgad


Påstyper:




Soft loop handle



Patch handle



Die-Cut



Bärkasse

Mått

För att försäkra sig om att man alltid får en påse eller säck som passar det kärlet som den ska användas till, är det väldigt viktigt att man har korrekta mått.

Säger man till exempel "säcken är 50 liter" kan dessa 50 liter uppnås på en mängd olika sätt. En bred/kort säck eller en smal/lång säck.


Nedan följer en guide för hur man mäter en säck/påse/kärl för att få exakt det man vill ha.

I katalogen är måtten för utvikta produkter.

750 × 1150

Bredd


Längd




500 / 250 × 1150

Bredd & invik

Längd




En utvikt produkt eller kärl/soptunna har inte samma bredd som en utvikt produkt. Därför måste man räkna om det.



$$\text{Bredden} = \frac{\text{Diameter} \times \pi}{2}$$

$\pi = 3,14$



$$\text{Bredden} = \text{Bredd} + \text{bredd}$$

Plast

STRONG

SUPER

FROST

LLD

VIRGIN



ULTRA

Insats- & papperskorgpåsar

Sopsäckar

K3-säckar

X3M-säckar

Byggsäckar

Matafallssäckar

Knytsäckar

Optiska säckar & påsar

Knytpåsar

Bärkassar

Fryspåsar

Sanitetspåsar

Charkpåsar

Fruktpåsar

Insats- & papperskorgpåsar

Våra insats- och papperskorgpåsar finns i kvaliteterna HDPE, MDPE, LDPE och LLDPE och är anpassade efter behållare som finns på marknaden, de kommer även i en mängd olika svetsningar. Vi har valt ut våra bästa produkter och givit dem namnet SUPER.

HDPE

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
V2807	510 × 590	30	7	Vit	100	10	116	Stjärnbotten
V2808	520 × 580	30	8	Vit	100	10	116	C-vikt
T3006	520 × 580	30	7	Transp	100	10	116	
V4012	600 × 600	40	12	Vit	100	10	80	



V2807



V2808

SUPER

HDPE

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
V3008	520 × 580	30	9	Vit	100	10	90
VB20	560 × 600	35	12	Vit	100	10	78
GB12	700 × 800	80	12	Vit	50	10	63




VB20



LDPE

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
V3025	510 × 570	30	25	Vit	100	10	40	Beställningsvara
V3040	500 × 600	30	40	Vit	50	10	40	
T3630	470 × 700	36	30	Transp	50	12	48	
V3630	450 × 700	36	30	Vit	50	12	40	
★ T5030	350/270 × 850	50	30	Transp	25	10	60	
T6514	590 × 830	65	21	Transp	50	10	40	
VB40	800 × 750	90	25	Vit	25	9	48	
VB60	870 × 850	110	35	Vit	15	15	48	



T3630

LLDPE

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
V3011	520 × 580	30	12	Vit	100	10	92
V3512	560 × 600	35	12	Vit	50	20	52



V3512

LLD
VIRGIN

Sanitetspåse

Art.nr	Mått (mm)	My	Färg	Kvalitet	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
GS25	170/150 × 410	25	Grå	LD	100	10	87



GS25

Sopsäckar

Våra sopsäckar kan göras i små serier och våra leveranstider är korta. Produkterna består av 100% återvunnen polyeten som vid förbränning enbart blir koldioxid och vatten. Majoriteten av våra sopsäckar ingår i "STRONG". STRONG är märkningen vi använder för våra bästa och starkaste LDPE-produkter. Mer om vårt miljöarbete kan du läsa på sidan 3.

Våra sopsäckar går att få i de flesta konfigurationer; skall den vara 40 eller 42? Löspackad eller på rulle? 8 eller 50 säckar på rullen? Vill ni ha dem i kartong för 6 eller 20 rullar? Möjligheterna är näst intill oändliga. Ring eller skicka ett mejl för mer information.

STRONG

Svarta

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
S4550	600 × 800	45	45	20	10	60	
S6040	550 × 900	60	40	25	6	60	
S7050	600 × 900	70	50	25	6	60	
S11050	870 × 900	110	50	25	6	36	
S12530	750 × 1150	125	30	25	10	48	
★ S12531	750 × 1150	125	30	10	25	48	
S12532	750 × 1150	125	30	8	20	60	Beställningsvara
S12535	750 × 1150	125	35	25	6	60	
S12540	750 × 1150	125	40	25	6	60	
S12541	750 × 1150	125	40	10	20	40	
S12550	750 × 1150	125	50	25	6	48	
S12551	750 × 1150	125	50	10	15	40	
S1255LP	750 × 1150	125	50	Löspackad	100	40	Beställningsvara
S12561	750 × 1150	125	60	10	15	40	
S12560	750 × 1150	125	60	25	6	40	Beställningsvara
S125101	750 × 1150	125	100	10	8	40	Beställningsvara
S16040	800 × 1250	160	40	10	15	36	Beställningsvara
S16050	800 × 1250	160	50	25	6	42	Beställningsvara
S16060	800 × 1250	160	60	10	12	36	
S21060	870 × 1300	210	60	10	10	36	
S24060	870 × 1400	240	60	10	8	36	
S24070	870 × 1400	240	70	10	8	36	
S24071	870 × 1400	240	70	10	9	36	
S41060	1100 × 1450	410	60	10	6	36	Beställningsvara

Sopsäckar forts.

STRONG

Transparenta

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
T6040	550 × 900	60	40	25	10	48	
T6514	585 × 830	65	21	50	10	40	
T7050	600 × 900	70	50	25	6	60	
T12540	750 × 1150	125	40	25	6	60	
T12550	750 × 1150	125	50	25	6	48	
★ T12560	750 × 1150	125	60	25	6	40	
T16060	800 × 1250	160	60	25	6	24	
T21060	870 × 1300	210	60	10	10	36	Beställningsvara
T24070	870 × 1400	240	70	10	8	36	
T240RN	845 × 1400	240	60	10	15	21	
T240LP	865 × 1400	240	150	Löspackad	40	18	Beställningsvara
★ T240150	870 × 1400	240	150	5	10	24	
★ T240200	865 × 1400	240	200	Löspackad	15		



T6514



T240RN



T240LP

Transparenta insatssäckar för kärl

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
T37040	700/650 × 1500	370	40	10	8	36	
T19024040	700/450 × 1400	190–240	40	10	15	22	
T39040	780/700 × 1500	390	40	10	8	36	
T66060	1250/850 × 1700	660	60	Löspackad	30	36	



Sopsäckar forts.

STRONG

Vita


Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
V6040	550 × 900	60	40	25	10	48	
V7050	600 × 900	70	50	25	6	60	
V12540	750 × 1150	125	40	25	6	60	
V12550	750 × 1150	125	50	25	6	48	
V24070	870 × 1400	240	70	10	8	36	Beställningsvara



V7050

Soppåse med dragsnöre

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Kvalitet	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
S35DBL	500 × 600	35	25	LDPE	Svart	15	25	24



S35DBL

Övriga sopsäckar

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Kvalitet	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
G5050	370/330 × 800	50	50	LDPE	Grå	50	6	40	Latrinsäck
L7080	670 × 900	70	80	LDPE	Svart	10	10	60	Latrinsäck



G5050



L7080

Sopsäckar forts.

Vi tagit fram sopsäckar i allra bästa LLDPE-nyråvara, sortimentet består av våra mest efterfrågade storlekar och färger.



LLDPE

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar/Kart	Kart / Pall
S6055LL	380/170×900	60	55	Svart	25	10	36
V6055LL	380/170×900	60	55	Vit	25	10	36
S7040LL	350/250×900	70	40	Svart	25	10	48
S12540LL	400/350×1200	125	40	Svart	25	10	36
T12540LL	400/350×1200	125	40	Transp	25	10	36
V12555LL	400/350×1150	125	55	Vit	25	6	36
S16060LL	410/390×1250	160	60	Svart	10	10	42



Det är skillnad på säck och en säck. ULTRA är resultatet av flera års försök att få fram den optimala sopsäcken.

Dubbla svetsningar, Co-extruderad med överlägsen styrka och tålighet.



S12535U

ULTRA

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar/Kart	Kart / Pall
★ S12535U	750×1150	125	35	Svart	25	6	60


K3- & X3M-säckar

Våra K3- och X3M-säckar är coextruderade säckar vilket gör dem extremt starka och stryktåliga. Genom att coextrudera säckarna har vi givit dem två olika egenskaper, de är sträva på utsidan för bättre grepp och glatta på insidan för att de lätt ska kunna fyllas. Dessa produkter kan lätt tillverkas i andra färger och med tryck.

K3

Våra K3-säckar är tillverkade i två lager coextruderad återvunnen LDPE.


Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
KX125	750 × 1150	125	55	Blå/svart	25	6	48
KX160	800 × 1250	160	55	Blå/svart	10	12	36
KX240	870 × 1400	240	65	Blå/Svart	10	9	36
KX410	1100 × 1450	410	70	Blå/Svart	10	6	36



KX125



KX160




KX240


X3M

Våra X3M-säckar är tillverkade 100% LLDPE-nyråvara och coextruderad i tre lager. Precis som namnet antyder är detta extrema säckar, är ni ute efter det mest stryktåliga och bästa så är det dessa produkter ni ska välja.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
X3124	750 × 1150	125	50	25	10	40	Beställningsvara
X3125	750 × 1150	125	120	10	8	40	
X312560	750 × 1150	125	60	25	6	40	
X3160	480/390 × 1300	160	70	10	10	36	
X3210	460/410 × 1300	210	60	10	13	24	
X3240	870 × 1410	240	75	10	10	24	
X3410	580/520 × 1450	410	80	10	5	30	
X2160	800 × 1250	160	60	25	8	24	Beställningsvara
X2240	870 × 1400	240	65	10	15	20	Beställningsvara



X312560



X3160



X3410

Bygg- & matavfallssäckar

Byggsäckar

Våra byggsäckar är tillverkade extra tjocka för att tåla de påfrestningar som avfall i denna kategori ställer. På grund av sin tjocklek är de väldigt resistent mot "stick och riv"-skador som kan uppstå när de fylls med byggavfall.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
S12591	750 × 1150	125	90	Svart	10	12	40	
B12591	750 × 1150	125	90	Blå	10	12	40	Beställningsvara
B12591E	750 × 1150	125	90	Blå	10	120	3	
S12591E	750 × 1150	125	90	Svart	10	120	3	Beställningsvara
S125121	750 × 1150	125	120	Svart	10	6	40	Beställningsvara
B125125	750 × 1150	125	125	Blå	10	6	48	
B16091E	800 × 1250	160	90	Blå	10	100	3	Beställningsvara



B125125



S12591

Matavfallsäckar

STRONG

Precis som våra byggsäckar är dessa tillverkade lite tjockare än vanliga sopsäckar då de skall tåla påfrestningarna som avfall som genereras inom storkök, restauranger och liknande. Våra matavfallssäckar är även märkta för att de lätt ska kunna avskiljas från vanligt avfall.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Tryck
★ M6070	550 × 1050	60	70	25	8	40	Storkökssäck
M6090	550 × 1050	60	90	10	12	40	Storkökssäck
★ M12570	750 × 1150	125	70	10	9	48	Storkökssäck
M12590	750 × 1150	125	90	10	12	36	Storkökssäck



M6090

Knytsäckar

Knytsäckar

Våra knytsäckar håller samma höga kvalitet som våra vanliga sopsäckar.

Låt dig inte luras av att måtten är lite annorlunda från en vanlig sopsäck av samma storlek, det har helt enkelt att göra med knythandtagen.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
S60KN	380/220 × 1020	60	90	Svart	20	6	33
S100KN	380/340 × 1100	100	35	Svart	10	300	3
S125KN	380/370 × 1250	125	50	Svart	10	15	40
S125KNE	380/370 × 1250	125	50	Svart	10	250	3
★ T125KN	380/370 × 1250	125	50	Transp	10	15	40
T160KN	450/350 × 1450	160	60	Transp	20	6	21
T240KNUT	450/400 × 1550	240	55	Transp	10	14	24



T160KN



S60KN

Knytsäckar med tryck

Dessa produkter är specialanpassade för att ta hand om plastavfall. Alla säckarna har perforerade lufthål.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Tryck
T240KN	450/400 × 1550	240	55	10	14	24	Pallemballage
T240KNR	450/400 × 1550	240	50	10	14	24	Returplast
T240KNHP	450/400 × 1550	240	60	10	14	24	Hårda Plastförpackningar



T240KNR



T240KN

T240KNHP

NPA Plast AB är stolt
leverantör av säckar till



pantamera

Returpack är ett privatägt företag som har som mål att öka återvinningen av metallburkar och PET-flaskor i Sverige. Uppdraget kommer från ägarna (Sveriges Bryggerier, Livsmedels-handlarna och Svensk Dagligvaruhandel), samt den svenska regeringen.



Returpack tar emot mer än 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av PET och metallburk.



Artiklar

Art.nr	Mått (mm)	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
GR240-RET	500/400 x 1400	Gröninfärgad	10	8	21	
S240-RET	700/700 x 1400	Svart	10	5	48	
T240-RET	500/400 x 1400	Transparent	10	8	21	
T370-RET	680/600 x 1400	Transparent	25	2	21	
S410-RET	1140/800 x 1400	Svart	50 st / kart	-	30	Löspackad
T240-RET-25	500/400 x 1400	Transparent	25	3	21	

Säckförslutare medföljer alla produkter

Optiska säckar & påsar

Optiska påsar används idag i många svenska kommuner för att sortera sopor på ett enkelt och effektivt sätt. Våra gröna och röda påsar är testade och godkända för optisk sortering. Dessa produkter går givetvis även att få med tryck och med eller utan knyt.

LDPE

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
G10KN	230/120×450	10	30	Grön	50	20	40	Best.vara + Knyt
R10KN	230/120×450	10	30	Röd	50	20	40	Best.vara + Knyt
G28KN	280/170×530	28	30	Grön	25	20	60	Knyt
R28KN	280/170×580	30	30	Röd	25	20	60	Knyt
G28KNE	280/170×530	28	30	Grön	25	300	3	Knyt
R28KNE	280/170×580	30	30	Röd	25	300	3	Knyt
G30KN-B	280/170×600	30	30	Grön	50	15	27	Knyt
R30KN-B	280/170×600	30	30	Röd	50	15	27	Knyt
G7055	600×900	70	50	Grön	25	9	48	
R7055	600×900	70	50	Röd	25	9	48	
G12550	750×1150	125	50	Grön	25	6	48	
R12550	750×1150	125	50	Röd	25	6	48	



G28KN-B

R28KN-B



G12550 & R12550

LLDPE

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
G70KN	350/250×900	70	50	Grön	25	10	48	Best.vara + Knyt
R70KN	350/250×900	70	50	Röd	25	10	48	Best.vara + Knyt

Knytpåsar

Våra knytpåsar kan tillverkas i en mängd färger, med eller utan tryck och i alla olika kvaliteter. Vi är väldigt duktiga på kundspecifika produkter och knytpåsar är inget undantag.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Kvalitet	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
G10KN	230/120 × 450	10	30	Grön	LD	50	20	40	Beställningsvara
R10KN	230/120 × 450	10	30	Röd	LD	50	20	40	Beställningsvara
B30KN	300/180 × 600	30	15	Blå	MD	25	40	30	
B30KN-B	290/170 × 600	30	17	Blå	LD	90	10	48	
B3020KN	290/170 × 600	30	20	Blå	LD	80	10	48	
V30KN-B	290/170 × 600	30	33	Vit	LD	50	15	36	
T30KN-B	290/170 × 600	30	33	Transparent	LD	50	15	27	
★ BL30KN	290/170 × 600	30	33	Blå	LD	50	15	27	Beställningsvara
★ GG30KN	290/170 × 600	30	33	Grå-Grön	LD	50	15	27	Beställningsvara
★ GU30KN	290/170 × 600	30	33	Gul	LD	50	15	27	Beställningsvara
★ PL30KN	290/170 × 600	30	33	Plommonlila	LD	50	15	27	Beställningsvara



G10KN



R10KN



GU30KN



PL30KN



B30KN

Bärkassar

Våra bärkassar finns både i HDPE och LDPE. Vi tillverkar även "die cut"- och "patch handle"-kassar.

Det är beställningsvaror, så hör av er så tittar vi på vad som passar er bäst. På sidan 5 kan ni se hur bärkassar ser ut.

LDPE

STRONG

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
BK10LD	250/120 × 450	10	25	Vit	500	126	
BK17LD	270/150 × 550	17	27	Vit	500	74	
TBK17LD	260/160 × 550	17	31	Transp	500	74	
BK31LD	300/170 × 600	31	33	Vit	500	64	
TBK31LD	300/170 × 600	31	33	Transp	500	64	
★ BK45LD	400/190 × 640	45	35	Vit	500	74	Beställningsvara



BK17LD



TBK17LD

HDPE

SUPER

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Kart	Kart / Pall
BK10HD	250/120 × 450	10	12	Vit	1000	119
BK17HD	270/150 × 550	17	16	Vit	1000	56
BK31HD	300/170 × 600	31	18	Vit	1000	52



BK31HD

Blockade

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Block	Block / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
BK10HDB	250/120 × 450	10	12	100	20		Beställningsvara
BK17HDB	270/150 × 550	17	16	100	10	56	Beställningsvara

Webbplats



Under hösten lanserade vi vår nya webbplats, www.npaplust.se. Här finner du information om enskilda produkter så väl som varumärken och annat matnyttigt för dig som kund.

Du kanske alltid har undrat hur Lloyd egentligen ser ut, nu kan du få svaret.

På webbplatsen kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev samt ta del av erbjudanden och annat spännande. Varför inte se filmen från vår produktion?



Chark- & fruktpåsar

Charkpåsar

Våra charkpåsar är tillverkade i livsmedelsgodkänd plast.

Art.nr	Mått (mm)	Kg	My	Kvalitet	Antal / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
B15KG	450/350 × 550	15	20	MDPE	750	32	
B30KG	680/450 × 700	30	20	MDPE	500	32	
★ B3045KG	680/420 × 700	30	45	MD	500	32	Beställningsvara



B30KG

Fruktpåsar

SUPER

Art.nr	Mått (mm)	Kg	My	Kvalitet	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
FP3KG	180/130 × 400	3	9	MDPE	200	15	60
FP5KG	220/130 × 460	5	10	MDPE	200	15	36
FP7KG	230/130 × 500	7	12	MDPE	200	15	36



FP3KG, FP5KG & FP7KG

Fryspåsar

Vi har under året tagit fram ett högkvalitetssortiment av fryspåsar som vi kallar FROST. FROST finns i HDPE och LLDPE, produkterna ligger förpackade i hållbara dispenserkartonger, LLDPE-produkterna ligger i sin tur även i en exponeringskartong.

FROST

LLDPE

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
FRP1	120/80 × 270	1	25	70	60	24
FRP2	120/90 × 310	2	25	50	60	24
FRP3	120/90 × 410	3	25	40	60	24
FRP5	130/120 × 450	5	25	30	60	24



FRP1, FRP2, FRP3 & FRP5

HDPE

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
FRP2HD	150/50 × 350	2	12	25	312	8	Beställningsvara
FRP3HD	150/100 × 400	3	12	20	312	8	Beställningsvara
FRP5HD	150/120 × 500	5	12	15	312	8	Beställningsvara

FROST

Däcksäckar & Vakuumplast

Däcksäckar

Kraftiga däcksäckar tillverkade i LDPE, för ren och praktiskt förvaring samt transport av däck.

Denna produkt går att få helt kundanpassad med eget tryck och färg, missa inte chansen att sätta en personlig prägel.



Vakuumplast

Efter förfrågan från våra kunder kommer vi att starta upp med vakuumplast för livsmedel.

Vi är även mitt i processen att certifiera vår produkt för att säkerställa att den håller den höga kvalitet som efterfrågas på marknaden.

Vi kan redan nu leverera en fullgod produkt, ta kontakt med någon av våra säljare så berättar de mer.

Självklart anpassar vi produkten efter era önskemål så som bredd, längd och tjocklek.

Special



BIOSTARK

Tubesac

Tubestand

- Biostark
- Tubesac
- Tubestand
- Expoprodukter
- Jumbosäckar
- Dissipativa påsar
- Hundpåsar
- Asbestsäckar
- Byggtorkslang
- Pizzakassar
- Plant- och TakeAway-kassar

Biostark

Som ett led i vårt arbete med att ta fram miljövänliga och hållbara produkter har vi funnit att det finns ett stort behov av biologiskt nedbrytbara och komposterbara påsar och säckar. Vi har därför skapat BIOSTARK.

- BIOSTARK är vårt eget varumärke som vi utvecklat från grunden tillsammans med en stor tillverkare av biologiskt nedbrytbara och komposterbara produkter. Vi har således kontroll på hela kedjan, från råvara till slutgiltig produkt.
- BIOSTARK är tillverkat av PLA som är en förkortning för Polyaktid, som betyder mjölksyra. Mjölksyran kan utvinnas från till exempel majs, sockerbetor eller potatis. I fallet BIOSTARK är den baserad på majsstärkelse.
- BIOSTARK är certifierad med flera olika certifikat enligt den europeiska standarden EN13432 som du kan läsa mer om nedan.
- EN13432 är namnet på den provserie som används för att vetenskapligt påvisa att ett material/produkt är biologiskt nedbrytbar. Testserien är uppbyggt i fyra steg.

Steg ett, är en karaktärisering av materialet, beståndsdelar i materialet analyseras var för sig.

Steg två, den optimala bionedbrytningsgraden testas under optimala förhållanden.

Steg tre, är ett desintegrationstest där sönderfallet av materialet/produkter skall kunna siktas ut genom ett 2 mm såll.

Steg fyra, här testas den kompost som använts i steg tre för att se om den har påverkan på vatten- och marklevande organismer genom ekotoxikologiska tester.

Vill du veta mer om EN13432 kan du gå in på www.biostark.se eller besöka Sveriges tekniska forskningsinstitut på www.sp.se.





BIOSTARK

Biostark

Art.nr	Mått (mm)	Liter	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
BS8	390 × 410	8	24	75	56	
BS10	430 × 450	10	25	51	56	
BS20KN	410 × 540	20	25 st/block	40 block/kart	56	Blockad
BS35	600 × 740	35	40	15	56	
BS50	600 × 940	50	32	14	56	
BS80	820 × 1050	80	20	12	56	
BS125	750 × 1150	125	10	16	56	
BS140	870 × 1320	140	16	12	56	
BS240	1130 × 1390	240	12	12	56	



BS80



BS20KN



TubeSac

TubeSac

Art.nr	Färg	Meter	Antal / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
TP50	Transp	55	1	168	
TPS50	Svart	55	1	168	
★ TPB50	Blå	55	1	168	
★ TPG50	Grön	55	1	168	
★ TPR50	Röd	55	1	168	
TP80	Svart	80	1	72	Beställningsvara
TPS100	Svart	100	1	72	
TP100	Transp	100	1	72	
★ TPB100	Blå	100	1	72	



TSG50

TubeSac Car

Behändig väska med dispenser för användning i bil/båt/husvagn eller varför inte hänga den på barnvagnen.

Art.nr	Färg	Anmärkning
TS-CAR	Transp	Beställningsvara



TSR50



TSB50

TubeSac BIO

För att möta upp efterfrågan från marknaden har vi tagit fram en TubeSac som tillverkas i samma material som vår omtyckta serie miljövänliga sopsäckar, BIOSTARK.

TubeSac Bio är komposterbar och tillverkad i 100% biologiskt nedbrytbart material. Materialet är certifierat med Vincottes "OK Compost" och DIN Certos "Seedling". Det betyder att materialet följer de specifikationer som finns angivna i standarden EN13432.



TSBIO40

Art.nr	Färg	Meter	Antal / Kart	Kart / Pall
TSBIO40	Grön	40	1	168

TubeSac

Miljösäkert

- TubeSac ger upphov till upp till 15 gånger lägre utsläpp av koldioxid än en vanlig säck. Anledningen till detta är den alltid fylls till 100%.
- Lägre vikt och kompakta förpackningar ger mindre transportkostnader.
- Biologiskt nedbrytbara och komposterbara varianter finns också tillgängliga.

Hygienvinst

- TubeSac är det mest hygieniska alternativet, du rör aldrig vid soporna utan du arbetar hela tiden utifrån.
- I en vanlig säck samlas det ofta spill runt öppningen som du sedan måste hantera vid tömning. Med TubeSac är det väldigt lätt då det spillet enkelt följer med ner i nästa säck.



Anpassningsbart

Potentiella kunder och marknader: De hygieniska fördelar som TubeSac ger är överlägsna jämfört användandet av vanliga sopsäckar, vilket gör den speciellt användbar inom landsting, i storkök och inom tillverkningsindustri.

Exempel på slutanvändning:

- Produktion av livsmedel där "saker" avskiljs under produktion vid löpande band.
- Vid tillverkningsindustri där det är viktigt att produktionen inte stannar upp för byte av avfallssamling.
- Uppsamling av rester vid t.ex. restauranger där kunderna själva sorterar sitt avfall, och inte alltid en anställd har uppsikt på om uppsamlingskärnen är fulla.
- Produktion där man direkt vill kunna försluta säcken utan att behöva byta den (göra långa "korvar").

Tidseffektivt

- Variabel säckstorlek ger flexibla bytes-intervaller.
- Du behöver aldrig oroa dig för att säcken skall ta slut i ett kritiskt ögonblick.
- Det tar 15-25 sekunder att "byta säck" och 2 minuter att fästa på en helt ny kasset.

Kostnads- effektivt

- Eftersom du alltid använder en Tubesac maximalt går det att räkna 0% spill. En matavfallsäck fylls i snitt med 60%, vilket gör att 40% av dina pengar går till att betala för luft.
- Med TubeSac betalar du bara för det du vill ha, det är säckens innehåll som bestämmer dess storlek.

TubeStand

TubeStand är vårt egenutvecklade ställ som passar perfekt till TubeSac. Vi har tagit fram två modeller som vardera finns i två storlekar, premium modellen finns i ytterligare några konfigurationer med eller utan lock samt med väggfäste.

Alla ställ
levereras
med sax

TubeStand "den lille"

	TS2	TS4 (väggmonterad)	TS6 (med lock)	TSPL2
	Premium	Premium	Premium	
Höjd (cm)	84		84	60–80
Bredd (cm)	39	39	39	38
Diameter vid öppning (cm)	30,5	30,5	30,5	30,5
Ideal påfyllningshöjd (cm)	60		60	
Material kassetthållare	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Pulverlackerat stål
Material bottenplatta	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Pulverlackerat stål
Material ben	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Pulverlackerat stål
Material hjul	Plast		Plast	Plast
Material fäste		Rostfritt stål		
Material lock			Rostfritt stål	

TubeStand "den store"

	TS1	TS3 (väggmonterad)	TS5 (med lock)	TSPL1
	Premium	Premium	Premium	
Höjd (cm)	106		106	80–100
Bredd (cm)	60	60	60	60
Diameter vid öppning (cm)	44	44	44	44
Ideal påfyllningshöjd (cm)	100		100	90
Material kassetthållare	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Pulverlackerat stål
Material bottenplatta	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Pulverlackerat stål
Material ben	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Pulverlackerat stål
Material hjul	Plast		Plast	Plast
Material fäste		Rostfritt stål		
Material lock			Rostfritt stål	



TSPL1 och TSPL2 är ställbara i höjdedd med ett enkelt handgrepp och den övre ramen kan du bestämma vinkel på med hjälp av 2 skruvar.



Jumbo- & dissipativa säckar

Jumbosäckar

Våra jumbosäckar är framtagna att passa stora uppsamlingskärl och underjords-behållare av typen Molok® och liknande produkter.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal
S130070	1520 × 3400	1300	70	Svart	10 st/bunt
S300070	1990 × 3600	3000	75	Svart	10 st/bunt
S5000	2555 × 3900	5000	75	Svart	5 st/bunt
S500070	2600 × 4050	5000	75	Svart	5 st/bunt



Dissipativa säckar

Dessa produkter är speciellt framtagna för ESD-säkrade miljöer.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
DR3625	350/340 × 650	36	25	Rosa	100	5	50	
DR7050	600 × 900	70	50	Rosa	50	5	34	
DR12550	450/300 × 1150	125	50	Rosa	10	15	30	
★ S150150	1000 × 1000	150		Svart		100	20	Löspackad



DR3625



DR12550

Specialprodukter

Hundpåsar

Art.nr	Mått (mm)	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
HP1025	210 × 390	25	Svart	50	50	50	Knythandtag

Asbestsäck

Vår asbestsäck är tillverkad trelagers LLD-Coex, och är mycket stark och tålig samt märkt för att den inte ska förväxlas med annat avfall.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
G240ASB	500/360 × 1400	240	90	Gul/Vit	10	10	21



G240ASB

Byggtorkslang

Byggtorkslang används tillsammans med en avfuktare, slagen leder bort den fuktiga luften från maskinen. Slagen kan även användas för att sprida luft vid en specifik punkt. Produkten går att få med tryck, från en upp till fyra färger.

Art.nr	Planbredd (mm)	Ø (mm)	My	Färg	Meter / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall
★ BTS165100	165	100	100	Transp	100	4	36
★ BTS250100	250	ca 155	100	Transp	100	4	25
★ BTSB295	295	ca 185	250	Blå	50	4	24



BTS250100



BTSB295

Specialprodukter

Pizzakassar

Våra Pizzakassar är tillverkade i MDPE med "patch handles". Kassarna ligger förpackade i dispenserkartonger.

Art.nr	Mått (mm)	My	Färg	Antal / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
XL	645 × 457+145/145	37		300	48	
XXL	700 × 460+145/145	37		300	48	
★ PZK1	355 × 385 × 220	50	Transp	250	30	Beställningsvara
★ PZK2	350 × 350 × 250	50	Transp	250	30	Färgade handtag



XXL

Plant- & TakeAway-kasse

Art.nr	Mått (mm)	My	Kvalitet	Antal / Kart	Kart / Pall
PLBK16	360/170 × 250+85	55	Frostad MDPE	250	48



PLBK16



Exponeringsprodukter

Ett flertal av våra produkter går att beställa i specialanpassade exponeringskartonger.

Kontakta oss för mer information.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	My	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
G28KNE	280/170 × 580	30	30	Grön	25	300	3	
R28KNE	280/170 × 580	30	30	Röd	25	300	3	
S100KN	380/340 × 1100	100	35	Svart	10	300	3	
S12541E	750 × 1150	125	45	Svart	10	300	3	
S12545E	750 × 1150	125	45	Svart	10	250	3	
S12551E	750 × 1150	125	50	Svart	10	200	3	
S125KNE	380/370 × 1250	125	50	Svart	10	250	3	
B12591E	750 × 1150	125	90	Blå	10	120	3	
S12591E	750 × 1150	125	90	Svart	10	120	3	Beställningsvara
T12591E	750 × 1150	125	90	Transp	10	120	3	Beställningsvara
B12595E	750 × 1150	125	90	Blå	10	180	2	Beställningsvara
B16091E	800 × 1250	160	90	Blå	10	100	3	Beställningsvara
S24070E	870 × 1400	240	70	Svart	10	90	3	Beställningsvara



S12541E

B12591E

Emballage

Folier
Sträckfilm
Toppark
Pallhuvar

STRONG

Folier

Täckfolie

Plastfolie för bland annat inslagning, fuktskydd eller för täckningsändamål. Tillverkas i 100% nyråvara och är helt transparent.

Art.nr	Mått (mm)	Meter per rulle	My	Rullar / Pall	Anmärkning
TF1350100	1300	50	100	90	
TF22510	2000	25	10	48	Beställningsvara
TF210035	2000	100	35	77	
TF220070	2000	200	70	30	
TF25070	2000	50	70	72	
TF250100	2000	50	100	72	
TF250150	2000	50	150	30	
TF250200	2000	50	200	40	
TF450100	4000	50	100	32	
TF450150	4000	50	150	28	
★ TF650100	6000	50	100	32	
TF650150	6000	50	150		Beställningsvara



MINI Täckfolie

Art.nr	Mått (mm)	Meter per rulle	My	Rullar / Kart	Kart / Pall
TFM22535	2000	25	35	110	3
★ TF225010	2000	25	10	12	48



TFM22535



Folier forts.

Miljöfolie

Plastfolie för bland annat inslagning, fuktskydd eller för täckningsändamål. Tillverkas av 100% återvunnet material och är därför endast delvis genomskinlig.

Art.nr	Mått (mm)	Meter per rulle	My	Färg	Rullar / Pall	Anmärkning
MF210035	2000	100	35		77	
MF220070	2000	200	70		30	
MF25070	2000	50	70		72	
MFS25070	2000	50	70	Svart	72	Beställningsvara
MF250100	2000	50	100		72	
MF250150	2000	50	150		46	
MF45070	4000	50	70		52	
MF450100	4000	50	100		32	
MF450150	4000	50	150		24	Beställningsvara


MF250100



Byggfolie

En åldringsbeständig LD folie. Den används som luft-och ångspärr på byggnadens insida. Certifierad genom SITAC och SP samt har P märkning på varje individuell rulle.

Art.nr	Mått (mm)	Meter per rulle	My	Färg	Rullar / Pall	Anmärkning
21022	2700	25	200	Blå	52	
21023	2700	12,5	200	Blå	90	Beställningsvara
21024	1400	50	200	Blå	52	Beställningsvara



21022

Sträckfilm

Sträckfilm tillverkas av LD eller LLD polyeten, som ger en stark och seg folie för emballering av pallar. Att använda sträckfilm som godssäkring ger flertalet fördelar till exempel, hög laststabilitet, skydd mot fukt och nedsmutsning och låg miljöpåverkan. Det går även att få sträckfilm i svart.

Handsträckfilm

Art.nr	Mått	My	Färg	Rullar / Kart	Kart / Pall	Anmärkning
HSF17	450 mm × 300 m	17	Transp	6	33	
HSF20	450 mm × 300 m	20	Transp	6	33	
HSFS20	450 mm × 300 m	20	Svart	6	44	
HSFS23	450 mm × 300 m	23	Svart	6	33	
HSF23	450 mm × 300 m	23	Transp	6	33	
HSF25	450 mm × 450 m	25	Transp	4	44	Beställningsvara

MINI Handsträckfilm

Art.nr	Mått	My	Färg	Rullar / Kart	Kart / Pall
MHSF20	100 mm × 150 m	20	Transp	40	44



HSFS20 & HSF20



MHSF20

Läs mer
om våra
sträckfilms-
hållare på
sidan 52

Sträckfilm forts.

Maskinsträckfilm 150%

<i>Art.nr</i>	<i>Mått</i>	<i>My</i>	<i>Färg</i>	<i>Kg / Rulle</i>	<i>Rullar / Pall</i>
MSF17	500 mm × 2000 m	17	Transp	17,2	30
MSF20	500 mm × 1700 m	20	Transp	17,2	30
MSF23	500 mm × 1550 m	23	Transp	17,2	30

Maskinsträckfilm 300%

<i>Art.nr</i>	<i>Mått</i>	<i>My</i>	<i>Färg</i>	<i>Kg / Rulle</i>	<i>Rullar / Pall</i>
MSF20P	500 mm × 1700 m	20	Transp	16	45
MSFS23	500 mm × 1500 m	21	Svart	16	30
MSF23P	500 mm × 1500 m	23	Transp	16	30



MSF23P

MSFS23

Toppark & pallhuvar

Toppark

Toppark används som det heter på toppen av pallen vid sträckfilmning. Levereras på rulle med perforerad i standard mått.

Art.nr	Mått (mm)	Färg	Antal / Rulle	Rullar / Pall	Anmärkning
★ TAF170040	585 × 1700	Transp	Operforerad	20	Beställningsvara
TA131735	1300 × 1700	Transp	200	36	
TAS131735	1300 × 1700	Svart	200	36	
TA1317250	1300 × 1700	Transp	250	33	
TA1317300	1300 × 1700	Transp	300	25	



TA131735



TAS131735

Pallhuvar

Pallhuvar ger ett utmärkt skydd och är resistent mot fukt. Pallhuvar tillverkas med botten-svets och fungerar som en upp och ner vänd jättesäck som träs på godset.

Art.nr	Mått (mm)	My	Färg	Antal / Rulle	Anmärkning
PH1	1250/850 × 1850	35	Transp	50	Beställningsvara
PH2	850/650 × 1250	35	Transp	50	Beställningsvara
★ 802164	1250/850 × 1650	45	Blå	50	
★ 802195	1270/1050 × 2150	40	Transp	50	
★ 802161	1450 × 1300	35	Blå	100	

Papper & papp

Säckar
Kassar
Mjölkpapp

K R A A F T

K R A A F T

PROTECTION

KRAAFT-säckar

Våra papperssäckar är svensktillverkade och av hög kvalitet. De är tillverkade av ett pappersmaterial som är EN13432-certifierat, även lim och tryckfärg är valda för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

K R A A F T

Papperssäckar

Art.nr	Mått (mm)	Liter	Kvalitet	Antal / Bunt	Buntar / Pall
2060	550 × 870 × 160	60	2-blad 60 g	50	60
2125	750 × 1000 × 250	125	2-blad 60 g	50	48
212510	750 × 1000 × 250	125	2-blad 60 g	10	240
212540	750 × 1000 × 250	125	2-blad 60 g	4	320
2160	800 × 1050 × 300	160	2-blad 60 g	50	48
2240	870 × 1200 × 350	240	2-blad 60 g	50	48



2125



212510

K R A A F T

Vätavfallssäck

Art.nr	Mått (mm)	Liter	Kvalitet	Antal / Bunt	Buntar / Pall
7127	750 × 1000 × 250	125	1-blad 95 g + 50 my LDPE	25	60



7127

Papperskassar

KRAFT

Kraftiga papperskassar tillverkade kraftpapper.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	Kvalitet	Antal / Kart	Kart / Pall
PPBK16	260 × 140 × 320	16	1-blad 80 g	200	40
PPBK30	320 × 140 × 420	30	1-blad 80 g	200	25
PPBK44	450 × 170 × 480	44	1-blad 100 g	200	12



PPBK 44, PPBK 30 & PPBK16

Plantbärkasse / TakeAway-kasse

Produkten passar utmärkt för plantor och takeaway-produkter.

Art.nr	Mått (mm)	Liter	Kvalitet	Antal / Bunt	Buntar / Pall
PBK16B	340 × 175 × 245	16	1-blad 95 g	250	24



PBK16B

Mjölkpapp

KRAAFT Protection, som vi valt att kalla vår serie med golvskyddspapp finns i en mängd format och gramvikter och som oplastade, enkelplastade eller dubbelplastade. Kontakta oss för att höra vad som finns inne just nu.

KRAAFT
PROTECTION

Oplastad

<i>Tjocklek</i>	<i>Mått (mm)</i>	<i>M² / Rulle</i>	<i>Anmärkning</i>
ca 240–270 g	ca 600–1300	25–75	Beställningsvara

Plastad

<i>Tjocklek</i>	<i>Mått (mm)</i>	<i>M² / Rulle</i>	<i>Plastning</i>	<i>Anmärkning</i>
ca 240–270 g	ca 600–1300	25–75	Enkel	Beställningsvara
ca 315 g	ca 600–1300	25–75	Dubbel	Beställningsvara

KRAAFT
PROTECTION




Övrigt

Kundspecifika produkter
Upphandlingar
Kaffefilter
Sträckfilmshållare

Upphandlingar

Vi hjälper dig som kund om du deltar i en upphandling, givetvis tar vi fram produkterna men också all den dokumentation som behöver bifogas. Vi bistår även med råd och kunskap som ger dig försprång i affären.



Kundspecifika produkter

Vi på Nordiskt Papper är väldigt duktiga på kundspecifika och kundanpassade produkter, vi kan ta fram det mesta i inom plastsäckar och påsar.

Knythandtag
Specialmått
Färger
Perforeringar
Tryck
Vikningar
Tjocklekar
På rulle
Löspackat
Bärhandtag
Stansningar
Avrinningshål
Kartonger

Minimum kvantitet: 1 ton (ungefär två pallar).

Leveranstid: 4–6 veckor

Klichékostnad tillkommer



Kaffefilter

Som producent och distributör, erbjuder vi er kaffefilter av högsta kvalitet.



Filterrullar

Art.nr	Benämning	Format	Cc	Rullar / Kart	Kart / Pall
10089		89 mm × 200 m	30 mm	5	140
10089-abaca	Abaca	89 mm × 200 m	30 mm	5	140
100100	New Generation	100 mm × 200 m	30 mm	5	100



Cateringfilter

Art.nr	Format (mm)	Färg	Antal / Förp	Förp / Kart	Kart / Pall
10090	90	Oblekta	250	4	105
20090	90	Blekta	250	4	105
100110	110	Oblekta	250	4	90
200110	110	Blekta	250	4	90



Urnfilter

<i>Art.nr</i>	<i>Format</i>	<i>Liter</i>	<i>Färg</i>	<i>Antal / Kart</i>	<i>Kart / Pall</i>
U360110	B5	5	Blekta	500	60
U437152	B10	10	Blekta	500	36
U535203	B20	20	Blekta	500	24



Pyramidfilter

<i>Art.nr</i>	<i>Format</i>	<i>Färg</i>	<i>Antal / Förp</i>	<i>Förp / Kart</i>	<i>Kart / Pall</i>
200105	105	Blekt	100	5	
200202	202	Blekt	200	5	105
200206	206	Blekt	200	5	
200220	220	Blekt	200	5	



Hushållsfilter

<i>Art.nr</i>	<i>Format</i>	<i>Färg</i>	<i>Antal / Kart</i>	<i>Kart / Pall</i>
100104	1×4	Oblekt	200	12
200104	1×4	Blekt	200	12
100106	1×6	Oblekt	200	10
200106	1×6	Blekt	200	10



Sträckfilmshållare

Wrappy

Vi är en storförbrukare av sträckfilm och vi har lagt märke till att det finns en hel del övrigt att önska av sträckfilmshållarna som finns på marknaden idag. Vi har därför tagit fram två helt egna hållare, vi kallar dem Wrappy MINI och Wrappy MAXI.

Wrappy

Wrappy MINI

Wrappy MINI är tillverkad för att ligga bra i handen och låta rullen göra jobbet så du slipper onödig belastning på handleder och underarmar.

	<i>Art.nr</i>	<i>Färg</i>	<i>Antal / Kartong</i>
★	HSFH1	Grå	32



Wrappy MAXI

Vår sträckfilmshållare för vanlig handsträckfilm har vi tillverkad med ordentliga handtag placerade på strategiska platser för att ge dig som användare det optimala greppet.

	<i>Art.nr</i>	<i>Färg</i>	<i>Antal / Kartong</i>
★	HSFH2	Grå	1

Index

Index

2060 44	B3045KG..... 24	FP7KG 24	KX240 16	R10KN.....20, 21
2125 44	B12591..... 17	FRP1 25	KX410 16	R28KN..... 20
2160 44	B12591E.... 17, 36	FRP2 25	L7080 14	R28KNE.... 20, 36
2240 44	B12595E..... 36	FRP2HD..... 25	M6070 17	R30KN-B..... 20
7127 44	B16091E.... 17, 36	FRP3 25	M6090 17	R70KN..... 20
10089..... 50	B125125..... 17	FRP3HD..... 25	M12570 17	R7055 20
10089-abaca... 50	BK10HD 22	FRP5 25	M12590 17	R12550..... 20
10090 50	BK10HDB 22	FRP5HD..... 25	MF25070 39	S35DBL..... 14
20090 50	BK10LD..... 22	G10KN..... 20, 21	MF45070 39	S60KN..... 18
21022..... 39	BK17HD 22	G28KN..... 20	MF210035 39	S100KN..... 18, 36
21023..... 39	BK17HDB 22	G28KNE.... 20, 36	MF220070 39	S125KN..... 18
21024..... 39	BK17LD..... 22	G30KN-B..... 20	MF250100 39	S125KNE.... 18, 36
100100..... 50	BK31HD 22	G70KN..... 20	MF250150 39	S240-RET 19
100104..... 51	BK31LD..... 22	G240ASB..... 34	MF450100 39	S410-RET 19
100106..... 51	BK45LD..... 22	G5050..... 14	MF450150 39	S1255LP..... 12
100110..... 50	BL30KN..... 21	G7055..... 20	MFS25070 39	S4550 12
200104..... 51	BS8 29	G12550..... 20	MHSF20 40	S5000 33
200105..... 51	BS10 29	GB12..... 10	MSF17..... 41	S6040 12
200106..... 51	BS20KN..... 29	GG30KN 21	MSF20..... 41	S6055LL..... 15
200110..... 50	BS35 29	GR240-RET..... 19	MSF20P 41	S7040LL..... 15
200202..... 51	BS50 29	GS25 11	MSF23..... 41	S7050 12
200206..... 51	BS80 29	GU30KN 21	MSF23P 41	S11050..... 12
200220..... 51	BS125..... 29	HP1025..... 34	MSFS23..... 41	S12530..... 12
212510..... 44	BS140..... 29	HSF17 40	PBK16B..... 45	S12531..... 12
212540..... 44	BS240..... 29	HSF20 40	PH1..... 42	S12532..... 12
802161..... 42	BTS165100.... 34	HSF23 40	PH2..... 42	S12535..... 12
802164..... 42	BTS250100.... 34	HSF25 40	PL30KN..... 21	S12535U..... 15
802195..... 42	BTSB295..... 34	HSFH1..... 52	PLBK16..... 35	S12540..... 12
B15KG..... 24	DR3625..... 33	HSFH2..... 52	PPBK16..... 45	S12540LL..... 15
B30KG..... 24	DR7050..... 33	HSFS20..... 40	PPBK30..... 45	S12541..... 12
B30KN..... 21	DR12550..... 33	HSFS23..... 40	PPBK44..... 45	S12541E..... 36
B30KN-B..... 21	FP3KG 24	KX125 16	PZK1 35	S12545E..... 36
B3020KN 21	FP5KG 24	KX160 16	PZK2 35	S12550..... 12

S12551	12	T370-RET	19	TF250100	38	V2808	10
S12551E	36	T3006	10	TF250150	38	V3008	10
S12560	12	T3630	11	TF250200	38	V3011	11
S12561	12	T5030	11	TF450100	38	V3025	11
S12591	17	T6040	13	TF450150	38	V3040	11
S12591E	17, 36	T6514	11, 13	TF650100	38	V3512	11
S16040	12	T7050	13	TF650150	38	V3630	11
S16050	12	T12540	13	TF1350100	38	V4012	10
S16060	12	T12540LL	15	TFM22535	38	V6040	14
S16060LL	15	T12550	13	TP50	30	V6055LL	15
S21060	12	T12560	13	TP80	30	V7050	14
S24060	12	T12591E	36	TP100	30	V12540	14
S24070	12	T16060	13	TPB50	30	V12550	14
S24070E	36	T21060	13	TPB100	30	V12555LL	15
S24071	12	T24070	13	TPG50	30	V24070	14
S41060	12	T37040	13	TPR50	30	VB20	10
S125101	12	T39040	13	TPS50	30	VB40	11
S125121	17	T66060	13	TPS100	30	VB60	11
S130070	33	T240150	13	TS1	32	X2160	16
S150150	33	T240200	13	TS2	32	X2240	16
S300070	33	T19024040	13	TS3	32	X3124	16
S500070	33	TA131735	42	TS4	32	X3125	16
T30KN-B	21	TA1317250	42	TS5	32	X3160	16
T125KN	18	TA1317300	42	TS6	32	X3210	16
T160KN	18	TAF170040	42	TSBIO40	30	X3240	16
T240KN	18	TAS131735	42	TS-CAR	30	X3410	16
T240KNHP	18	TBK17LD	22	TSPL1	32	X312560	16
T240KNR	18	TBK31LD	22	TSPL2	32	XL	35
T240KNUT	18	TF22510	38	U360110	51	XXL	35
T240LP	13	TF25070	38	U437152	51		
T240-RET	19	TF210035	38	U535203	51		
T240-RET-25 ...	19	TF220070	38	V30KN-B	21		
T240RN	13	TF225010	38	V2807	10		

Beställning & kontakt

Nöjda kunder är vår drivkraft!

För beställning och övrigt information:

Telefon: 08-36 86 50

mejl: order@npaplast.se

www.npaplast.se

Besöksadress:

NPA Plast AB

Kraftvägen 50

196 37 KUNGSÄNGEN

Postadress:

NPA Plast AB

Svarvaregatan 11

341 34 LJUNGBY



Vårt lager och kontor i Brunna/Kungsängen



Lager, Ljungby

NPA | PLAST
www.npaplast.se