



# 3M™ golvvårdsrondeller. Helt enkelt effektivare.

Oavsett om du behöver strippa, rengöra eller polera dina golv kan du förlita dig på 3M golvvårdsrondeller för snabbare och effektivare resultat till en låg totalkostnad.

Vår senaste generation av golvvårdsrondeller fortsätter att erbjuda prestanda, produktivitet och hållbarhet.

Varje typ av golvvårdsrondell är särskilt anpassad för en specifik golvtyta och arbetsuppgift. Oavsett om du behöver strippa (ta bort vax eller polish) befintliga golvskydd, polera bort enstaka märken eller polera upp glansen på dina golv kan du förlita dig på 3M golvvårdsrondeller för ett snabbare och effektivare resultat till en låg totalkostnad. Och det är därför vi är en av världens ledande tillverkare av golvvårdsrondeller.

Vi rekommenderar följande underhåll för att öka livslängden på dina golvvårdsrondeller från 3M:

1. Ta bort rondellen från maskinen efter varje användning.
2. Skölj under kran eller dusch eller låt rondellen dra i utblandad polishborttagare för att lösa upp intorkade rester. Låt inte smutsiga rondeller torka innan de tvättas.
3. Skölj och hängtorka.

- Ta bort djupa skrapmärken upp till 7 gånger snabbare\*
- Nästan 40 % mer aggressiv golvstripp\*
- 25 % bättre slipverkan i Schiefer-test\*
- 50 % bättre hållbarhet vid blankpolering\*
- Minskar behovet av kemikalier som polishborttagare och lacker
- Kan tvättas och återanvändas

För mer information om 3M™  
golvvårdsrondeller:  
Tel: +46 (0) 8 92 21 00  
[www.3m.se/highshine](http://www.3m.se/highshine)



3M Fastighetsunderhåll  
3M Svenska AB  
Bollstanäsvägen 3,  
191 89 Sollentuna  
[www.3m.se/fastighetsunderhall](http://www.3m.se/fastighetsunderhall)

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige.  
3M, Scotch-Brite och Trizact är varumärken  
som tillhör 3M. © 3M 2016. Alla rättigheter  
förbehålls.

Användning av de 3M golvvårdsrondeller som beskrivs i detta dokument förutsätter att användaren har erfarenhet av denna typ av produkt och att den kommer att användas ändamålsenligt av en kompetent person. Användning av denna produkt till annat än ändamålen som anges i detta dokument sker på användarens egen risk. Detta dokument undantar inte användaren från att följa tillämpliga riktlinjer (tekniska produktblad, säkerhetsregler, procedurer osv.).

\*Jämfört med närmaste konkurrentprodukt

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Urvalsguide Golvvårdsrondeller.



**3M™ Trizact™ Diamond HX golvvårdsrondell**  
Används för att återställa den naturliga lyster i stengolv genom att använda vanlig golvvårdsutrustning. Rondellerna avverkar snabbare än diamantrondeller och låter dig återställa dina golv utan att behöva anlita specialister.



**3M™ Scotch-Brite™ High Productivity golvvårdsrondell**  
Rondellen från 3M som tar bort ytbehandling snabbast. Öppen konstruktion som motstår igensättning. Används för snabb borttagning av gammal ytbehandling och ingrodd smuts (t.ex. betong) med beprövad jämn verkningsgrad.



**3M™ Scotch-Brite™ SPP golvvårdsrondell**  
Premiumrondell som avlägsnar gammal ytbehandling och preparerar många olika typer av golv och kan användas tillsammans med neutralt rengöringsmedel eller bara vatten. Den tar bort fläckar och synliga repor och bearbetar svårbehandlade golv med bättre djuprengöring än den svarta rondellen – utan hårdhet och repor.



**3M™ Scotch-Brite™ Sienna High Shine golvvårdsrondell**  
Högpresterande dubbelsidig golvvårdsrondell, idealisk för slitna och matta golv i dåligt grundskick. Rengör och polerar till medelhög lyster utan kemikalier.



**3M™ Scotch-Brite™ Lila High Shine golvvårdsrondell**  
Högpresterande dubbelsidig golvvårdsrondell, idealisk för golv med medelhög glans i gott grundskick. Rengör och polerar golv till hög lyster utan kemikalier.



**3M™ Scotch-Brite™ Svart golvvårdsrondell**  
Standard inom golvvårdsbranschen. Beprövad och jämn prestanda med lång livslängd.



**3M™ Scotch-Brite™ Brun golvvårdsrondell**  
Mjuk rondell för borttagning av ytbehandling på ojämna golv. Extra kraftig skurning för borttagning av 2 till 4 lager ytbehandling innan applicering av ny behandling.



**3M™ Scotch-Brite™ Röd golvvårdsrondell**  
Avsedd för daglig rengöring och lätt skurning för borttagning av lätt smuts, skrapmärken och svarta märken.



**3M™ Scotch-Brite™ Grön golvvårdsrondell**  
Ger bra förbättring av lyster. Exceptionell hållbarhet och livslängd. Problemlösaren för mjuk ytbehandling.



**3M™ Scotch-Brite™ Blå golvvårdsrondell**  
Avsedd för daglig rengöring och skurning av måttligt smutsiga golv, borttagning av skrapmärken och svarta märken utan att skada golvet.




**3M™ Scotch-Brite™ Vit golvvårdsrondell**  
Används för rengöring av lätt nedsmutsade golv och borttagning av smuts och skrapmärken med minimal försämring av lyster. Kan även användas för polering av trägolv.



**3M™ Scotch-Brite™ Ljusbrun golvvårdsrondell**  
Ger god förbättring av lyster och tar samtidigt bort skrapmärken och fläckar. Exceptionell hållbarhet för användning på hårdare ytor och högtrafikerade golv.




**3M™ Scotch-Brite™ Eraser blankpoleringsrondell**  
Tar bort svarta märken och återställer lyster med färre pass än andra golvvårdsrondeller och producerar mindre damm. Idealisk för hårda ytor och högtrafikerade områden. Utmärkt hållbarhet och minimal borttagning av ytbehandling.



**3M™ Scotch-Brite™ Orange & grön golvvårdsrondell för skurmaskiner**  
Skurar och polerar utan att försämma glansen. Öppen konstruktion som motstår igensättning, idealisk för användning med skurmaskiner och golv med ytbehandling.



**3M™ Scotch-Brite™ Orange & vit blankpoleringsrondell**  
Optimerar högvarvig blankpolering av en mängd olika golvbeläggningar. Polering och borttagning av svarta märken med samma rondell.



**3M™ Melamin-golvvårdsrondell**  
Särskilt utvecklad för sten, betong, VCT, marmor och andra porösa golvtyper. Melamin-golvvårdsrondellen gör det lätt att ta bort ingrodd smuts och skrapmärken med endast vatten.

## Så här väljer du rätt golvvårdsrondell

Observera: Där det finns flera alternativ visas golvvårdsrondellerna i rekommenderad ordning från vänster.

Processdetaljer	Polering	Blankpolering	Sprutrengöring Spraypolering	Sprutrengöring Spraypolering		Rengöring	Djuprengöring	Avlägsning av ytbehandling	Renovering
Typ av maskin	Singelskurmaskin	Polermaskin	Singelskurmaskin	Polermaskin		Skur-/torkmaskin	Singelskurmaskin	Kombiskurmaskin/singelskurmaskin	Kombiskurmaskin/singelskurmaskin
Förhållande	Torr	Torr	Sprutrengöring	Sprutrengöring		Våt	Våt	Våt	Våt
Hastighet	150-400	400-3000	150-400	400-1200		150-400	150-400	150-400	150-400
Frekvens	Dagligen eller mindre	Dagligen eller mindre	Dagligen eller mindre	Dagligen eller mindre		Dagligen eller mindre	Punktrensning	Punktrensning	Punktrensning
<b>Typ av golv</b>									
Betong, grov									3-steps-process
Betong, polerad									3-steps-process
Marmor/terrazzo, matt, utan ytbehandling									3-steps-process
Marmor/terrazzo, blank, utan ytbehandling									3-steps-process
Marmor/terrazzo, blank, kristalliserad									3-steps-process
Marmor/terrazzo, blank, m. ytbehandling									3-steps-process
Granit, grov eller matt									3-steps-process
Granit, blank									3-steps-process
PVC, med ytbehandling från fabrik <sup>1</sup>									
PVC, med ytbehandling från användare (akryl...) <sup>1</sup>									
PVC, utan ytbehandling <sup>1</sup>									
VCT, utan ytbehandling <sup>1</sup>									
Gummi									
Linoleum <sup>2</sup>									
Oljat trä									
Lackerat trä									
Keramik, matt									
Keramik, hög glans (glaserad)									

<sup>\*</sup> 3M™ Trizact™ Diamond HX golvvårdsrondeller är produkter rekommenderade av 3M, men 3M™ Scotch-Brite™ SPP golvvårdsrondeller kan även användas som alternativ.

<sup>1</sup> Vinylmatta (kallas även VCT eller PVC) används huvudsakligen i kommersiella och industriella byggnader – i synnerhet i områden med mycket trafik – på grund av dess låga kostnad, goda hållbarhet och enkla skötsel. Vinylgolv är motståndskraftiga mot nötning och skador och kan ytbehandlas upprepade gånger med mekanisk polerutrustning.

<sup>2</sup> Linoleumgolv anses vara icke allergiframkallande och används ofta i vårdinrättningar. Materialet är flexibelt och extremt slitstarkt och används där styva keramiska material som t.ex. klinker riskerar att spricka. Vid golv täckning har linoleum till stor del ersatts av vinyl.