



TIVA-SET

MED ELLER UTAN INFUSIONSAGGREGAT OCH SPRUTPUMPSLANGAR

- Infusionsaggregat med integrerat kranblock, backventiler och förlängningsslang 15 cm
- Setet finns med 2 eller 3 trevägskranar och infusionsaggregat med eller utan sprutpumpslang
- DEHP-fri PVC eller helt PVC-fritt material



Färgade kranar ger en säkrare identifiering av infusionerna

TIVA-set, med infusionsaggregat 180 cm, utan sprutpumpslang

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR03502	utan luftn. 2 st 3-v kranar, 3 backventiler	PVC-fri	50/50
60MR03503	utan luftn. 3 st 3-v kranar, 4 backventiler	PVC-fri	10/50
60MR03603	utan luftn. 3 st 3-v kranar, 4 backventiler, delningsbar.	PVC-fri	10/50
60MR03504	med luftn. 2 st 3-v kranar, 3 backventiler	PVC-fri	10/50
60MR035021T	utan luftn. 2 st 3-v kranar, backventil	DEHP-fri PVC	10/50
60MR035022T	med luftn. 2 st 3-v kranar, +15 cm	DEHP-fri PVC	10/50
60MR035022TSU	med luftn. 2 st fasta 3-v kranar, +15 cm	DEHP-fri PVC	10/50
60MR035022TSG	med luftn. 2 st fasta 3-v kranar med fast inf.aggregat +15 cm	DEHP-fri PVC	10/50
60MR60500140TSG	med luftn. fast 3-v kran med fast inf.aggregat +15 cm	DEHP-fri PVC	10/100

TIVA-set, med infusionsaggregat, 180 cm och sprutpumpslang

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR03503150Y	med luftn. 3 inj.membran Y-Clave, 3 backventiler, sprutpumpslang 150 cm	PVC-fri	50/50
60MR03502150Y	med luftn. 2 inj.membran Y-Clave, 3 backventiler, sprutpumpslang 150 cm	PVC-fri	50/50
60MR03502250Y	med luftn. inj.membran Y-Clave, 2 st 3-v kranar, 3 backventiler, sprutpumpslang 150 cm	PVC-fri	50/50
60MR03502150	utan luftn. 2 st 3-v kranar, 3 backventiler, sprutpumpslang 150 cm	PVC-fri	50/50
60MR03503150	utan luftn. 3 st 3-v kranar, 4 backventiler, sprutpumpslang 150 cm	PVC-fri	50/50
60MR03502161	utan luftn. 2 st 3-v kranar, 3 backventiler, sprutpumpslang 200 cm	PVC-fri	50/50
60MR03503161	utan luftn. 3 st 3-v kranar, 4 backventiler, sprutpumpslang 200 cm	PVC-fri	50/50



TIVA-set, utan Infusionsaggregat

med 3-vägskranar, backventiler, MicroClave och sprutpumpslang.

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR01161	3-v kran, 2 backventiler, sprutpumpslang 200 cm	PVC-fri	50/50
60MR02161	2 st 3-v kranar, 3 backventiler, sprutpumpslang 200 cm	PVC-fri	50/50
60MR08161	3-v kran, 2 backventiler, anti-sifon, sprutpumpslang 200 cm	PVC-fri	50/50
60MR08261	2 st 3-v kranar, 3 backventiler, 2 anti-sifon, sprutpumpslang 200 cm	PVC-fri	50/50
60MR02150Y	2 st 3-v kranar, 3 backventiler, Y-Clave, sprutpumpslang 150 cm	PVC-fri	10/50



TIVA-set, utan Infusionsaggregat

Lågvolumset med backventiler, MicroClave och sprutpumpslang.

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR09260	3 backventiler, 2 anti-sifon, 2 sprutpumpslangar 200 cm	PVC-fri	50/50
60MR09261	3 backventiler, 2 anti-sifon, MicroClave Clear, 2 sprutpumpslangar 200 cm	PVC-fri	50/50
60MR09160	2 backventiler, anti-sifon, sprutpumpslang 200 cm	PVC-fri	50/50
60MR09161	2 backventiler, anti-sifon, MicroClave Clear, sprutpumpslang 200 cm	PVC-fri	50/50



Inf.aggregat 20 drp aqua dest = 1 ml
Flowstop: PE och Polyamid
Hydrofobt luftfilter: Polyamid
Spike, Rullklämma, Luerlock: ABS
Droppkammare: PP
Anti-Sifon: Akryl

Slang: DEHP-fri PVC eller PVC-fritt Polyefin
Alloy
Trevägskrantar: Fettresistent Polykarbonat,
72 tim, tryckresistent
Backventil: Silikon och ABS

Sterilisering: EO
ISO 8536-4 EN 980, Luer EN 20594-1
Engångs, sterilt 1-styckförpackad i
peel pack
trpt.fp. = minsta kvantitet/beställning