


| Artikelnummer & Förpackning | Beskrivning                                                                                                                  | Bild                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 93204775<br>100/fp          | KISS filter<br>PVC fri                                                                                                       |    |
| M1154610<br>20/fp           | Manuell utdragbar slang,<br>0,91,8m med ABS knä<br>PVC fri                                                                   |  |
| 2066478-004<br>20/fp        | Uni-Circuit kit:<br><br>Uni-Circuit, 1,8m<br>Manuell blåsa, 2l<br>Manuell utdragbar slang<br>Gassampling slang 2m<br>PVC fri |  |

| Artikelnummer &<br>Förpackningsstorlek | Beskrivning                                                                                                                                                                                                        | Bild                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1048955</b><br><b>20/fp</b>        | <b>2-slang kit barn:</b><br><br><b>2 korrugerande slangar</b><br><b>15mm</b><br><b>Gassampling knä</b><br><b>Gassampling slang, 3m</b><br><b>Manuell slang, 0,9m</b><br><b>Manuell blåsa, 1l</b><br><b>PVC fri</b> |    |
| <b>73318-HEL</b><br><b>10/fp</b>       | <b>Gassamplingslang, 2m</b><br><b>Anestesigastät,</b><br><b>Luer hane -hane</b><br><b>PVC fri</b>                                                                                                                  |    |
| <b>A4VXXXXX</b><br><b>20/fp</b>        | <b>2 korrugerade slangar</b><br><b>22mm</b><br><b>Utdragbar, 90-274cm</b><br><b>Löst Y-stycke</b><br><b>Gas sampling knä</b><br><b>Stabila muffar</b><br><b>PVC fri</b>                                            |  |