



120280

## Tork Mini Jumbo Toalettpapper Advanced

Systemet Tork Mini Jumbo innebär effektivt utnyttjande av tiden och minskade kostnader och erbjuder mycket mer toalettpapper än standardrullar. Tork Mini Jumbo toalettpapper med 2 lager i Advanced-kvalitet skapar en god balans mellan kostnad och prestanda och passar perfekt för platser med medelhög till hög besöksfrekvens.

- Hög kapacitet – minskat underhåll och minskad risk för pappersbrist
- Snygg dekor: utformad för att skapa ett gott intryck
- Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp\*

### Rubrik

Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp\*

*\*Ersätter fossil naturgas med hållbar biogas under normala driftförhållanden (förutom vid till exempel stopp och start) och använder certifierad förnybar el på fabriken i Lilla Edet.*

### Produktcertifikat



The mark of  
responsible forestry



## Produkt- och leveransdata

<b>System</b> T2	<b>Kvalitet</b> Advanced	<b>Rullens längd</b> 170 m
<b>Rullens bredd</b> 9.4 cm	<b>Rullens diameter</b> 18.8 cm	<b>Antal ark</b> 850
<b>Arkets längd</b> 20 cm	<b>Hylsa inre diameter</b> 5.9 cm	<b>Lager</b> 2
<b>Skriv ut</b> No	<b>Antal ark</b> 850	<b>Mönsterprägling</b> Yes
<b>Färg</b> Vit		

## Leveransdata

	Konsumentförpackningar (CON)	Transportförpackningar (TRP)	Pall (PAL)
EAN	7322540471892	7322540471908	7322540736014
Förpackningsmaterial	none	Shrink	
Antal	1	12 (12 CON)	432 (36 TRP)
Transportenheter per lager			4
Lager per pall			9
Bruttovikt	559.7 g	6.8 kg	243.68 kg
Höjd	94 mm	188 mm	1842 mm
Längd	188 mm	564 mm	1200 mm
Bredd	188 mm	376 mm	800 mm
Nettovikt	536.9 g	6.4 kg	231.95 kg
Volym	3.32 dm <sup>3</sup>	39.87 dm <sup>3</sup>	1.44 m <sup>3</sup>

## Kompatibla produkter



460006  
Tork Dispenser Mini  
Jumbo Toalettpapper



555000  
Tork Dispenser Mini  
Jumbo Toalettpapper



555500  
Tork Dispenser Mini  
Jumbo Twin  
Toalettpapper



555008  
Tork Dispenser Mini  
Jumbo Toalettpapper



555508  
Tork Dispenser Mini  
Jumbo Twin  
Toalettpapper



247040  
Tork Dispenser Mini  
Jumbo Toalettpapper