

**Enkel, tydlig
och säker!**



- 👍 **Enkel att använda och att lära sig**
- 👍 **Stor och upplyst display**
- 👍 **Stabil och tydlig sticka**
- 👍 **Utskjutning av lansetten**
- 👍 **Säkra mätresultat**

Mätområde:	1.1 – 33.3 mmol/L
Hematokrit:	10 – 70 %
Teststickor:	GlucoMen® Areo Sensor
Blodprov:	Kapillärt helblod
Enzym:	(GOD)
Batterier:	Två (CR2032)
Batteriets livslängd:	>1000 tester
Minne:	730 test
Larm:	3 st
Dataöverföring:	Kabel, NFC eller Bluetooth-enhet
Medelvärde:	1, 7, 14, 30, 60, 90 dagar
Automatisk avstängning:	Efter 50 sekunder
Mått:	85,5 mm (L) x 56 mm (B) x 18,2 mm (H)
Vikt:	46 g (utan batterier)
Brukstemperatur:	5 – 45 °C



GlucoMen Areos övriga fördelar:

- ✓ NFC överföring till smartphone eller läsplatta

Hjälpmiddel för att hålla koll på din diabetes

Kontroll över din diabetes får du bland annat genom att regelbundet mäta ditt blodsocker med **GlucoMen Areo**. Det är väldigt enkelt, eftersom inga extra-funktioner är på vid start. Du behöver bara sätta i stickan och börja mäta!

Med **GlucoMen Areo** kan man ställa in larm för högt och lågt blodsocker. Mätaren kommer då att visa när ett blodsockervärde är högt eller lågt. Gränsvärdena kan ställas in individuellt för att passa dig, gärna i samråd med din diabetessköterska.

Vill du föra dagbok över dina mätvärden finns en smidig liten fickdagbok som hjälper dig att hålla koll på dina blodsockervärden.



Fickdagbok

Dagbok i fickformat för blodsockervärden och insulinbehandling.

Informationsmaterial

Informationsmaterial finns att ladda ner på www.areo.nu

Trådlös överföring till smartphone

GlucoMen Areo har en trådlös överföring av blodsockervärden till smartphones.

Allt som behövs är en smartphone som stödjer NFC* eller en surfplatta, samt vår dagboks-app GlucoLog lite. Appen finns att ladda ner kostnadsfritt på Google Play och App Store.

För mer information, gå in på www.areo.nu



* Följande tillverkare stödjer NFC (Near Field Communication): Samsung, HTC, LG, Google, Nokia, Philips, BlackBerry, Asus, Huawei, Alcatel, Sony, Fujitsu, Motorola, Sharp, Panasonic.

