


Vacuumsiftesventil



Vacuumsiftesventil som passar i standardfäste. Kan monteras tillsammans med kanistrar på vagnen för att enkelt skifta vacuum mellan två olika kanistrar (eller serier av kanistrar)

Ventilen har fyra olika funktioner:

- Sugfunktion avstängd
- Sugfunktion för kanister A (eller serie av kanistrar).
- Sugfunktion för kanister B (eller serie av kanistrar).
- Sugfunktion samtidigt för både kanister A och B.

Material: POM (Polyoxymethylene) samt TPE (Thermoplastic elastomer)

Skötsel: Vacuumsiftesventilen är flergångs och kan torkas av på utsidan med etanolbaserade rengöringsmedel, men tål inte att förvaras i etanolbaserad lösning. Klorbaserade rengöringsmedel, disk i maskin 95°C. Autoklavering är INTE tillåten.

OBS: Efter desinfektion skall vacuumsiftesventilen alltid testas enligt beskrivningen på bruksanvisningen.

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057955	Vacuumsiftesventil	5/5