

Aura Lights LED retrofit sortiment

Byt ut dina glöd- och halogenlampor och nå en energibesparing på upp till 80 %



- Energieffektiv
- Hög färgåtergivning
- Dimbar
- Kvicksilverfri
- Lång livslängd
- Minskade underhållskostnader
- Utmärkt i kalla miljöer
- Tänder omedelbart

Användningsområden

- Offentliga lokaler
- Kontor
- Korridorer
- Detaljhandeln

Aura Light erbjuder ett komplett retrofit-sortiment som gör att du på ett enkelt sätt kan spara energi genom att byta ut dina glöd- och halogenlampor mot mer energieffektiva LED-lampor. Det är ett miljövänligt alternativ då LED-ljuskällor inte innehåller kvicksilver samtidigt som de har en lång livslängd. Aura Lights sortiment av LED-lampor är av hög kvalitet, har en hög färgåtergivning och livslängd B50, 25 000 – 50 000 timmar. Max omgivningstemperatur -20 till +40 grader.

Aura Lights LED retrofit sortiment | Tekniska data

F A K T A	ARTIKEL NR.	TYP	ERSÄTTNING (W)	KELVIN (K)	LIVS-LÄNGD L70 (H)	SPRID. VINKEL	CRI	SOCKEL	SPÄNNING	LUMEN	lm/W	MAX LAMP-LÄNGD (mm)	MAX DIAMETER (mm)	DIMBAR	ENERGI-KLASS
	374001	LED Aura Normal, 6,6 W Dim (bild 1)	40 W	2700 K	25 000	240°	>80	E27	220-240V AC	470	>67	110	60	Ja	A+
	374002	LED Aura Normal, 10,5 W Dim (bild 2)	60 W	2700 K	25 000	240°	>80	E27	220-240V AC	806	>80	120	60	Ja	A+
	374003	LED Aura Normal, 12 W Dim (bild 3)	75 W	2700 K	25 000	240°	>80	E27	220-240V AC	1060	>88	125	60	Ja	A+
	374004	LED Aura A60 Normal 14 W E27 Dim (bild 4)	14 W	2700 K	25 000	220°	>80	E27	220-240V AC	1520	109	117	60	Ja	A+
	374007	LED Aura A60 Normal 17 W E27 (bild 5)	17 W	2700 K	25 000	180°	>80	E27	220-240V AC	1920	113	115	60	Nej	A+
	374011	LED Aura A60 Sensor 9,5 W E27 (bild 6)	9,5 W	2700 K	25 000	240°	>80	E27	220-240V AC	806	85	120	60	Nej	A+
	374501	LED Aura Kronform, 4,6 W Dim (bild 7)	25 W	2700 K	25 000	260°	>80	E14	220-240V AC	250	>54	112	38	Ja	A+
	374503	LED Aura Kronform, 6,5 W Dim (bild 7)	40 W	2700 K	25 000	260°	>80	E14	220-240V AC	470	>72	112	38	Ja	A+
	374506	LED Aura Klotform, klar 4,6 W, E14 Dim (bild 8)	25 W	2700 K	25 000	250°	>80	E14	220-240V AC	250	>54	89	45	Ja	A+
	374508	LED Aura Klotform, klar 4,6 W E27 Dim (bild 9)	25 W	2700 K	25 000	240°	>80	E27	220-240V AC	250	>54	89	45	Ja	A+
	375001	LED Aura reflektor, 5,3 W Dim, COB (bild 10)	35 W	3000 K	25 000	36°	>80	GU10	220-240V AC	370	>69	57	50	Ja	A+
	375002	LED Aura reflektor, 7,5 W Dim, COB (bild 11)	50 W	3000 K	35 000	30°	>80	GU10	220-240V AC	500	>67	58	50	Ja	A+
	376001	LED Aura reflector, 5,5 W, 12V Dim (bild 12)	35 W	3000 K	25 000	36°	>85	GU5,3	12V DC	350	>64	50	50	Ja	A+
376002	LED Aura reflektor, 7 W, 12V Dim AHC, COB (bild 13)	50 W	3000 K	35 000	36°	>85	GU5,3	12V DC	450	>64	50	50	Ja	A+	



All specifications subject to change. For the latest version of this product leaflet, please visit www.auralight.com/products.

2015-06-16