

ALCO-SENSOR FST®

Instrument för testning av alkohol i utandningsluft

En betrodd och pålitlig produkt för testning av utandningsluft.

PRODUKTENS ROLL

Alco-Sensor FST är branschstandarden för instrument för preliminära utandningstester. Produktens innovativa konstruktion ger ett lätt och bärbart instrument som passar att användas i en rad miljöer av flera olika typer av användare.



POLISEN Möjliggör säkra och enkla alkoholkontroller av bilförare



MISSBRUKSTESTNING Fatta välgrundade behandlingsbeslut



REHABILITERING Ta hand om alkoholberoende klienters hälsa

AVANCERADE FUNKTIONER

Gör noggrann testning enkel och säker för provtagaren och personen som testas.

DISPLAY FÖR HÖGRE PROVTAGARSÄKERHET

Patenterad bakåtriktad displayorientering som gör att provtagaren ser instrumentet, personen som testas och omgivningen samtidigt, vilket ökar den personliga säkerheten under en testsekvens.

BRÄNSLECELLSENSORTEKNIK FÖR RESULTAT AV HÖG KVALITET

Elektrokemisk bränslecellssensor för alkoholfmätare som har konstruerats för att uppfylla noggrannhets- och precisionskraven för ett instrument av bevisat hög kvalitet för test av alkohol i utandningsluft.

INSTRUMENT SOM FÖRENKLAR ARBETSFLÖDET

Med Alco-Sensor FST går det att testa personer både direkt och passivt med samma instrument. Varje typ av sekvens har både automatisk och manuell provtagningsfunktion.

PRODUKTENS STÖRSTA FÖRDELAR

- Munstycket leder utandningsflödet i riktning bort från provtagaren. Den belysta munstyckskanalen och klickmunstycket gör testningen enkel.
- Tack vare den innovativa konstruktionen med en display i 90 graders vinkel från instrumentbasen kan provtagaren använda höger eller vänster hand.
- Den elektrokemiska bränslecellssensorn för alkoholfmätare genererar ett elektroniskt svar som är proportionellt mot koncentrationen av alkohol i utandningsluften (BAC) i det medföljande utandningsprovet. Bränslecellssensorn är specifik för alkohol i mänsklig utandningsluft och reagerar inte på aceton eller andra ämnen som kan finnas i mänsklig utandningsluft.

ALCO-SENSOR FST®



Alco-Sensor FST kan användas för direkt och passiv testning med hjälp av olika munstycken på samma instrument.

SPECIFIKATIONER

Sensorområde: Standardintervallet för detektion är 0,00 till 4,40 ‰ alkohol i utandningsluft, men andra intervall är tillgängliga

Svarstid: Ger resultat snabbt för både positiva och negativa prover

Provtagningsystem: Både automatisk och manuell provtagning

Display: Bakgrundsbelyst LCD-display

Miljö: Fungerar i brett omgivningstemperaturområde (-5 till 50 °C)

Underhåll: En gång var 12:e månad

Minne: 800+ screeningtester

Strömförsörjning: Två (2) AA-batterier

Kapacitet: 1 500+ tester per batteriuppsättning

Mått: 120 × 67 × 37 mm (exkl. hylsa)

Vikt: 170 g (inkl. batterier, exkl. hylsa)

Väskkonstruktion: ABS-plast med extra SureGrip-hylsa

Kvalitet: CE-märkningskompatibel gällande EMC-kompatibilitet för emissioner och immunitet

EU-standarder: Uppfyller eller överträffar kraven i den europeiska standarden EN 15964

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

LIST-NUMMER	PRODUKT-NAMN	BESKRIVNING/MÄNGD
AS-FST-200K	Alkoholmätare AS-FST-instrumentsats för alkohol i utandningsluft	1 väska 1 system (med SureGrip™-hylsa) 25 munstycken 2 koppar för passivt läge 1 vätsketestare 1 handbok 2 AA-batterier
NA0002	Alkoholmätare AS-FST-munstycken	200
NA0002-25	Alkoholmätare AS-FST-munstycken	25
NA0003	Alkoholmätare AS-FST-koppar för passivt läge	5
NA0004	Alkoholmätare AS-FST-alkohol-analysator	5



KONTAKTA OSS I DAG OCH SCHEMALÄGG EN PRODUKTDEMONSTRATION
[TOXICOLOGY.ABBOTT](mailto:TOXSE@ABBOTT.COM) | TOXSE@ABBOTT.COM | + 46 (8) 120 99 320

ALCO-SENSOR FST®

Distribueras av EDTS AB

Legal tillverkare: Intoximeters, Inc.