



Latexfritt förseglingslim garanterar tät behållare.




Enkellock med förseglingslim.



Dubbellock med förseglingslim även i det runda locket. Det runda locket kan stängas temporärt eller permanent.

Boxar, sortiment och rekommendationer

Art nr	Volym, liter	Mått, mm l x b x h	Kulör	Antal/pall		Anmärkning
				Sampackat box + lock	Separatpackat box alt. lock	
65-SB250	25	400x300x270	gul	190		Dubbellock
65-SB251	25	400x300x270	gul	190		Enkellock
65-SB251SVA	25	400x300x270	svart	190		Enkellock
65-SB25	25		gul		320	Endast box
65-SB25SVA	25		svart		320	Endast box
65-SC300	30	400x300x390	gul	200		Dubbellock
65-SC301	30	400x300x390	gul	200		Enkellock
65-SC301SVA	30	400x300x390	svart	200		Enkellock
65-SC30	30		gul		320	Endast box
65-SC30SVA	30		svart		320	Endast box
65-SC500	50	400x300x560	gul	168		Dubbellock
65-SC501	50	400x300x560	gul	174		Enkellock
65-SC501SVA	50	400x300x560	svart	174		Enkellock
65-SC50	50		gul		200	Endast box
65-SC50SVA	50		svart		200	Endast box
65-SBL01			gul		2x240/pallplats	Endast lock, enkel
65-SBL01SVA			svart		2x240/pallplats	Endast lock, enkel
65-SBL02			gul		2x240/pallplats	Endast lock, dubbel
65-SPK601	60	400x400x570	gul	120		Enkellock
65-SPK601SVA	60	400x400x570	svart	120		Enkellock



25, 30 och 50 liters boxarna samt lock till dessa kan beställas packade tillsammans eller separatpackade på helpall.

Vid stora materialflöden kan separat packning öka flexibiliteten och minska det totala lagersaldot eftersom locken är gemensamma för alla boxstorlekar.

