



Septiflow

Anestesi/respiratorslang



Produktinformation

ALTERA[®]

- **Septiflow** - Anestesi/respiratorslang med eller utan IGS (Integrerad Gas Sampling)
- Dubbla vattenfällor för både insp/exp.
- IGS (samlingslang)– innerdiameter 1.5mm ±0.05mm
- Låg vikt och stabil i sin unika konstruktion med 22mm delad innerlumen.
- Godkänd från >4,5kg
- Värmeeffektiv, den delade innerlumen värmer upp den inspiratoriska gasen.
- Sviveladapter finns på de flesta Septiflow slangarna.
- Rekommenderad användningstid 24 timmar.



Delad innervägg (Septum)



Finns med integrerad vattenfälla för både insp/exp.



Finns med IGS (Integrerad Gas Sampling)



Dubbla Halkey-Roberts ventiler för att tömma vattenfällorna

Material anestesislang

Adapter knä	PP (Polypropen), SBC
Andningslang	PE
Samplingslang	Medicinsk PVC som innehåller DEHT, PE och EVA
Vattenfälla	PP, PC och SBC



Septiflow

Anestesi/respiratorslang

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Avd förp
	Septiflow standard	
AL-11100.V001	Septiflow 180cm, knä med samplingsport	40st
AL-11100.V003	Septiflow 300cm, knä med samplingsport	40st
AL-11100.V004	Septiflow 180cm, svivel, knä med samplingsport	50st
AL-11100.V006	Septiflow 300cm, svivel, knä med samplingsport	30st
	Septiflow med integrerad samplingslang (IGS)	
AL-11100-000/5.V001	Septiflow 180cm med IGS, 60cm SPL, knä med samplingsport	30st
AL-11100-000/5.V002	Septiflow 180cm med IGS, 60cm SPL, knä utan samplingsport	30st
AL-11100-000/5.V003	Septiflow 300cm med IGS, 60cm SPL, knä utan samplingsport	30st
	Septiflow med integrerad samplingslang (IGS), dubbla vattenfällor	
AL-11120-000/9.V003	Septiflow 180cm med dubbla vattenfällor, svivel, knä med samplingsport	20st
AL-11120-000/9.V004	Septiflow 300cm med dubbla vattenfällor, svivel, knä med samplingsport	20st
AL-11120-000/5.V001	Septiflow 180cm med dubbla vattenfällor, svivel, IGS, 60cm SPL, knä med samplingsport	20st
AL-11120-000/5.V002	Septiflow 180cm med dubbla vattenfällor, svivel, IGS, 60cm SPL, knä utan samplingsport	20st
AL-11120-000/5.V003	Septiflow 300cm med dubbla vattenfällor, svivel, IGS, 60cm SPL, knä utan samplingsport	20st
	Septiflow med dubbla vattenfällor , ventilatorblåsa och 2L blåsa.	
AL-11120-060.V004	Septiflow 180cm med dubbla vattenfällor, svivel, 180cm slang med 2 L blåsa, knä med samplingsport	20st
AL-11121-060.V005	Septiflow 300cm med dubbla vattenfällor, svivel, 180cm slang med 2 L blåsa, knä med samplingsport	20st
AL-11123-060/9.V002	Septiflow 180cm med dubbla vattenfällor, svivel, 150cm expanderbar slang med GE-adapter , 2 L blåsa, knä med samplingsport	20st
	Septiflow med integrerad samplingslang (IGS), dubbla vattenfällor , ventilatorslang och 2L blåsa.	
AL-11123-060/5.V001	Septiflow 180cm med dubbla vattenfällor, svivel, IGS, 60cm SPL, 200cm expanderbar slang med rak-adapter , 2 L blåsa, knä utan samplingsport	20st
AL-11123-060/5.V005	Septiflow 180cm med dubbla vattenfällor, svivel, IGS, 120cm SPL, 180cm expanderbar slang med GE-adapter , 2 L blåsa, knä utan samplingsport	20st
AL-11123-060/5.V004	Septiflow 180cm med dubbla vattenfällor, svivel, IGS, 60cm SPL, 200cm expanderbar slang med rak-adapter, 2 L blåsa, knä utan samplingsport	20st
	Septiflow med integrerad samplingslang (IGS), ventilatorslangGE-koppling och 2 L blåsa	
AL-11103-060/5.V008	Septiflow 180cm, IGS, 120cm SPL, 150cm expanderbar slang med GE-adapter , 2 L blåsa, knä utan samplingsport	30st

Inspiratorisk/Expiratorisk resistans

Längd (cm)	Standard (@30/min; cmH ₂ O/l/min		Med vattenfälla (@30/min; cmH ₂ O/l/min		Med GSL (@30/min; cmH ₂ O/l/min		Med vattenfälla & GSL (@30/min; cmH ₂ O/l/min	
	Exp.	Insp.	Exp.	Insp.	Exp.	Insp.	Exp.	Insp.
180cm	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06
240cm	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06
300cm	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06	>0,06