

PROVTAGNINGSVAGN 400

Artikelnummer: 9-440_9-431_9-430_9-420

Vi utvecklar och tillverkar stabila och lättmanövrerade rullbord anpassade till transportvagnar, instrumentbord och provtagningsvagnar. De finns i en rad olika storlekar som utrustas efter behov. Den funktionella och stilrena designen, tillsammans med de fyra 100 mm hjulen, gör borden väldigt lättmanövrerade. Alla avlastningsytor är av rostfri plåt och är lätta att rengöra. Tack vare att plåten pressas in i undersidan av mdf-plattan kan vatten omöjligt tränga in i skarven.

ELEKTRISKT HÖJ- OCH SÄNKBAR PROVTAGNINGSVAGN

Med Provtagningsvagn 400 kan du som användare själv ställa in vilken arbetshöjd som önskas utifrån din längd eller arbetsuppgift. Vagnen ger dig flexibilitet och du kan variera din arbetsställning under dagen, vilket ger en mer ergonomisk arbetsmiljö.

En vagn att förvara utrustning och material för alla former av provtagningar och undersökningar. Med hjälp av ett enkelt knapptryck ställs önskad arbetshöjd in. Höj-/sänkfunktionen drivs av batteri så inga kablar in i väggen krävs när vagnen används i verksamheten. Batteriet håller för ca 50 höj/sänkningar (max utfall och vikt) och laddas enkelt upp när vagnen inte används.

Den rostfria plåten och de täta fogarna gör arbetsytan hygienisk och lätt att rengöra. De rymliga lådorna finns i tre olika höjder och i fyra olika kombinationer. 100 mm dubbelhjul gör vagnen mycket lättkörd.

Grundutrustad med körhandtag på vänster sida och akutskena på höger sida.

Se vår produktfilm här: <https://youtu.be/9KZiH3gPHYQ>

Art nr

9-440, 4 lådor 12, 12, 12 och 18 cm

9-431, 3 lådor 12, 18 och 24 cm

9-430, 3 lådor 18, 18 och 18 cm

9-420, 2 lådor 12 och 18 cm



PROVTAGNINGSVAGN 400

EGENSKAPER

Elektrisk höj-/sänkbar (batteri- & nät drift)

Fyra centrallåsta dubbelhjul, 100 mm

3 olika låd storlekar i 4 olika kombinationer

Rostfri arbetsyta

Lådor i slitstark MDF

Körhandtag (vänster)

Akutskena (höger)

Stabil i alla lägen

SPECIFIKATION

Max belastning/låda 5 kg

Total höjd inkl. handtag 775 - 1422 mm

Höjd översta skivan 718 - 1365 mm

Total bredd (underrede) 790 mm

Skivbredd 600 mm

Skivdjup 400 mm

Hjul 100 mm

Totalt djup (underrede) 510 mm

Max belastning rostfri skiva 60 kg

TILLVAL

Hållare för stickburk 9-414

Papperskorg 9-413

Hållare för handdesinfektion 1 9-415

Hållare för handdesinfektion 2 9-416

Lådinredning, till 12 cm låda 9-417

Extra akutskena 9-412

Lådinredning, till 18 och 24 cm låda 9-418