

# Delta-Cast® Soft

Den flexibla lösningen



**Delta-Cast®**

# Delta-Cast® Soft

## Den flexibla lösningen

Delta-Cast® Soft är ett semi-rigid glasfiberfritt polyesterförband, som möjliggör funktionell immobilisering för frakturer och skadade mjukdelar. Polyesterförbandet erbjuder en utmärkt hållbarhet, kan destrueras genom förbränning och är helt röntgengenomsläppligt.

### Flexibilitet och rörelse

Delta-Cast® Soft är en utmärkt lösning för funktionell immobilisering, då den ger stöd samtidig som den möjliggör en viss rörlighet. Genom att variera antal lager, kan stödet anpassas efter varje patients behov.

### Mångsidig användning

Delta-Cast® Soft går utmärkt att använda för både cirkulära och avtagbara syntetförband. Den patenterade väven ger en perfekt passform och stöd runt svåra kroppskonturer. Ett jämnt motstånd vid avrullning, utmärkt laminering och hållbarhet är viktiga egenskaper för Delta-Cast® Soft. Torr liksom våt applicering är möjlig samt att det går kombinera med andra syntetförband och gips.

### Komfort

Delta-Cast® Soft ger en fin yta som inte skaver och mjuka kanter som ger bättre komfort för patienten. Delta-Cast® Soft kan reducera rehabiliteringstiden genom att patienten kan utföra sina normala aktiviteter.

### Att avlägsna

Delta-Cast® Soft kan avlägsnas med sax eller lindas av för hand.

### Material

Polyester, röntgengenomsynlig.



## Beställningsinformation

Art.nr	Färg	Storlek	Antal/fp
72708-02	□ Vit	2,5 cm x 1,8 m	10
72708-12	□ Vit	5 cm x 3,6 m	10
72708-22	□ Vit	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-32	□ Vit	10 cm x 3,6 m	10
72708-42	□ Vit	12,5 cm x 3,6 m	10
72708-35	■ Mörkblå	2,5 cm x 1,8 m	10
72708-05	■ Mörkblå	5 cm x 3,6 m	10
72708-15	■ Mörkblå	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-25	■ Mörkblå	10 cm x 3,6 m	10
72708-08	■ Röd	5 cm x 3,6 m	10
72708-18	■ Röd	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-28	■ Röd	10 cm x 3,6 m	10
72708-01	■ Svart	5 cm x 3,6 m	10
72708-11	■ Svart	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-21	■ Svart	10 cm x 3,6 m	10
72708-50	■ Rosa	5 cm x 3,6 m	10
72708-51	■ Rosa	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-52	■ Rosa	10 cm x 3,6 m	10
72708-09	* Tassmönster	5 cm x 3,6 m	10
72708-19	* Tassmönster	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-60	* Hjärtmönster	5 cm x 3,6 m	10
72708-61	* Hjärtmönster	7,5 cm x 3,6 m	10

