

# Formalinsystem

- Komplet, slutet provtagningssystem för formalinhantering som hindrar användaren från att komma i kontakt med formalin
- Används för fixering av vävnadsprover
- Tydlig markering med varningstext angående innehållet
- Innehåller 4% buffrad formaldehydlösning (450 ml)

## Material:

### Formalinpåse:

- Low Density Polyetylen (LD-PE) fylld med formaldehydlösning

### Adapterdel:

- **Pigg:** High Density Polyetylen (HD-PE) med röd färgtillsats
- **Låsring:** Density Polyetylen (HD-PE) med röd färgtillsats
- **Avstängningskran:** polykarbonat (PC)
- **Adapter:** High Density Polyetylen (HD-PE)
- **Adaptornål:** rostfritt stål
- **Ventil:** naturgummi
- **Monovette® rör:** polypropylen (PP), **pistong:** High Density Polyetylen



| Artikelnr:  | Benämning:   | Inner/Ytterfp: |
|-------------|--|----------------|
| 51.1703     | Formalinsystem 450 mL Formaldehyd 4 %                            | 1/6            |
| 51.1703.001 | Färgat formalinsystem 450 mL<br>Formaldehyd 4 %                  | 1/6            |
| 51.1703.009 | Formalinset 9 mL med Formalinsystem +<br>100 st S-Monovette 9 mL | 1/1            |
| 9.1704.001  | S-Monovette 9 mL, 92 x 16 mm                                     | 50/500         |
| 51.1703.025 | Formalinset 25 mL m Formalinsystem +<br>50 st S-Monovette 25 mL  | 1/1            |
| 9.1705.001  | S-Monovette 25 mL, 97 x 25 mm                                    | 50/250         |

