

Troakarkatetrar sluten spets



Redax troakarkatetrar är tillverkad av genomskinlig termokänslig PVC över precisionstroakar i metall. Den polyuretantäckta insidan säkerställer ett högt flöde och minskar risken för koagulation.

PRODUKTFAKTA

- Röntgentät linje underlättar exakt positionering och djupmarkeringar i steg om 2 cm.
- Släta sidoögon och atraumatisk trubbig distal spets.
- Integrerad trattkoppling.
- Tre dräneringsögon med slät finish
- Finns i storlekar från CH 8 till 32.
- PVC material av medicinsk kvalitet med polyuretantäckt insida för att minska risken för klottnig och koagulation. Testad för biokompatibilitet och haemokompatibilitet.
- Trorakarkatetrarna finns i längderna 22, 25 och 40 cm.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

	Artikelnr	Yttre diameter mm	Storlek CH	Längd cm	Avd./Trpt fp
	6021108	2.6	8	22	10/10
	6021110	3.3	10	22	10/10
	6021112	4.0	12	25	10/10
	6021116	5.3	16	25	10/10
	6021118	6.0	18	25	10/10
	6021120	6.6	20	40	10/10
	6021124	8.0	24	40	10/10
	6021128	9.3	28	40	10/10
	6021132	10.6	32	40	10/10

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Kateter: PVC, mjukgörare DINCH Biokompatibilitet och haemokompatibilitet enligt den internationella Standarden UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4 Latexfritt
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Sterilt dubbelpackat i dubbla peel-pack med papper/plast PET/PE. Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C