

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell PE6HR-A



Bruksområde

Din nye brannslukker inneholder et ABC-pulver som er velegnet til slokking av branner i en rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, brannfarlige væsker og kjemikalier. Brannslukkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg skal man sørge for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

Typiske bruksområder: Industri, offentlig virksomhet, verksteder, landbruk, shipping, offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåt, bolig og ellers der hvor høy ytelse er avgjørende. Pulverapparat er førstevalget i boliger.

Slik fungerer pulver som slökkemiddel

ABC-pulveret slukker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

Plassering

Slukkeren leveres med en festeanordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om slukkeren skal stå utendørs eller i et forurensset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannslukningsapparater. Brannslukkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannslukkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannslukkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 10. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	55A 233B C	SKU	600170
Brannklasse	ABC	EAN	7320896001701
Arbeidstemperatur	-30 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, Wheelmark
Størrelse	6kg	Modell	PE6HR-A
Tømmetid	22 s		
Arbeidstrykk	15 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	9.6		
Høyde (mm)	520		
Bredde (mm)	150		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slökkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

